

Armadio per Server Rack Montabile a Parete 9U - fino a 15" (38,1cm) di profondità

ID prodotto: RK9WALM



Grazie a questo armadietto rack per server 9U è possibile installare le apparecchiature conformi alla specifica EIA-310 su una parete. Il box esterno è compatibile con una capacità di carico massima di 90 kg e una profondità di installazione regolabile fino a 38,1 cm.

Il montaggio a parete, che consente di liberare spazio prezioso sul pavimento, rende questo box esterno perfetto per ottimizzare la disposizione delle apparecchiature in un'aula scolastica, in un punto vendita, in una sala server o in un ufficio. Il rack include anche un ripiano 1U che offre una superficie stabile su cui riporre la strumentazione o collocare le apparecchiature che non possono essere montate in rack.

Le guide di montaggio a 2 staffe semplificano l'installazione delle apparecchiature nel rack a parete, poiché possono essere collocate in modo da lasciare maggior spazio nella parte anteriore o posteriore del box esterno, in base alle proprie esigenze.

I pannelli laterali e lo sportello anteriore reversibile dell'armadietto per dispositivi di rete 9U sono dotati di un meccanismo a rilascio rapido che consente di rimuoverli per accedere agevolmente alle apparecchiature. Inoltre, tutti gli sportelli e i pannelli del rack sono dotati di un sistema di blocco indipendente, che assicura che i dispositivi siano sempre al sicuro. Il rack per server con montaggio a parete viene fornito con tutte le viti e i dadi a gabbia necessari per l'installazione delle apparecchiature, così non bisogna perdere tempo, spendere soldi e preoccuparsi di reperire gli utensili più adatti per il montaggio.

Nel rack è incluso un rotolo da 3 metri di fascette per cavi con chiusura a strappo, grazie al quale è più semplice tenere in ordine fili e cavetti legandoli assieme o fissandoli a una struttura. Così la gestione dei cavi non è più un problema. Il tessuto con chiusura a strappo può essere tagliato in qualsiasi dimensione, avvolgendo con un minimo ingombro i cavi delle apparecchiature in rack.

Il box esterno per server rack ha una struttura in acciaio pensata per i carichi pesanti e dotata di sportelli chiusi a chiave in corrispondenza di tutti i punti di accesso. Le guide di montaggio del rack permettono di utilizzare sia i dadi a gabbia per fori quadrati che le viti filettate, per un'installazione

semplice e rapida delle apparecchiature.

Il sistema di raffreddamento passivo dell'armadietto/server rack, realizzato grazie agli sportelli a rete e ai pannelli superiori e inferiori ventilati, assicura il massimo ricircolo d'aria e permette alle apparecchiature di funzionare a una temperatura ottimale.

Al fine di garantire un'installazione semplice ma affidabile, i fori per il montaggio del rack sono posizionati a una distanza di 40 cm gli uni dagli altri, consentendo l'utilizzo dei montanti per un ancoraggio sicuro.

Il prodotto RK9WALM è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Installazione dei server e dei dispositivi di rete a filo della parete negli ambienti dove lo spazio è limitato, come i centri di riparazione e le vetrine dei negozi di informatica ed elettronica
- Da installare nei piccoli uffici dove non trova spazio un rack di grandi dimensioni
- Possibilità di organizzare cablaggi o apparecchiature in armadi di rete, armadi di cablaggio, back office o IDF

Caratteristiche

- Consente di montare a parete i server o i dispositivi di rete per risparmiare spazio
- Installazione semplificata delle apparecchiature grazie alle guide di montaggio regolabili a 2 staffe
- Box esterno con chiusura a chiave per la protezione delle apparecchiature più importanti
- Massima compatibilità grazie alle guide di montaggio con fori quadrati per dadi a gabbia o fori 12-24 filettati
- Viene fornito già assemblato e include un ripiano da 1U e un rotolo di fascette per cavi con chiusura a strappo da 3 metri

Hardware

Norme di garanzia 5 Years

Montabile a parete Sì

Tipo rack	2 staffe
Tipo frame	Armadio montato
Altezza U	9U
Funzioni speciali	Guide di montaggio regolabili Gestione cavi integrata Perni di messa a terra Marcature per unità rack Montabile a parete con cerniere di accesso posteriore Consegna con assemblaggio completo
Profilo guida di montaggio	L-Shape
Opzioni di raffreddamento	Quattro ventole opzionali: 120 mm
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia) Foro filettato
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity	198.9 lb [90 kg]
-----------------	------------------

Note/requisiti speciali

Nota	Include il prodotto CABSHELFV1U e 2 coppie di chiavi
------	--

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo sportello anteriore	Maglie in acciaio
Caratteristiche dello sportello anteriore	Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello anteriore reversibile e rimovibile
Tipo pannello laterale	Maglie in acciaio

Caratteristiche dei pannelli laterali

Lucchetto di sicurezza a chiave con pannelli laterali rimovibili

Product Measurements

Larghezza interna	23.4 in [59.4 cm]
Profondità interna	17.0 in [43.3 cm]
Lunghezza prodotto	17.7 in [45 cm]
Larghezza prodotto	23.6 in [60 cm]
Altezza prodotto	20.1 in [51.1 cm]
Peso prodotto	39.1 lb [17.7 kg]
Profondità di montaggio massima	14.6 in [37 cm]

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	No
Package Length	20.9 in [53 cm]
Package Width	26.4 in [67 cm]
Package Height	22.8 in [58 cm]
Peso spedizione (confezione)	46.0 lb [20.8 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	<p>box esterno per il montaggio a parete</p> <p>ripiano da 1U</p> <p>rotolo di tessuto per cavi con chiusura a strappo</p> <p>dadi a gabbia 12-24</p>
--------------------------	---



viti 12-24

chiavi porte

chiavi pannello laterale

Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

