


PCI Express USB 3.0 (5Gbps)-kort med 7 portar - standard- och lågprofilsdesign

Produkt ID: PEXUSB3S7



Hantera arbetsbördan effektivare. Detta USB 3.2 Gen 1-kort ger datorn fler möjligheter genom att lägga till sju extra USB 3.2 Gen 1-portar. Det är designat med en innovativ stapeldesign på portarna för att enkelt passa i stationära datorer i både standardutförande och lågprofil.

Fler portar innebär att du kan lägga till USB-enheter vid behov. Detta robusta USB 3.2 Gen 1-kort ger dig sju USB 3.2 Gen 1-portar - sex externa och en interna - så att du kan ansluta dina surfplattor, smarttelefoner, externa hårddiskar, CD/DVD-enheter, skrivare och andra enheter samtidigt. Med så många extra portar kan du låta enheterna fortsätta vara anslutna så att de finns där när du behöver dem. Det är dessutom ekonomiskt - du slipper kostnaderna för extra hubbar eller kort eftersom du kan ansluta så många enheter.

Den interna USB 3.2 Gen 1-porten låter dig ansluta en USB-enhet inuti datorn för extra bekvämlighet och säkerhet.

Detta mångsidiga USB 3.2 Gen 1-kort har en design i dubbelprofil med en stapeldesign på portarna. Den innovativa portkonfigurationen tillåter många externa portar i en kompakt design, så att det passar för stationära datorer i både lågprofil och full storlek. Ett fäste medföljer för installation i datorer i lågprofil.

Du kommer igång på nolltid. Kortet installeras automatiskt i Windows® 8.1 eller senare, med inbyggt stöd för operativsystem. Det är dessutom bakåtkompatibelt med USB 2.0- och 1.x-enheter som hjälper dig få ut det mesta ur dina befintliga tillägg.

Detta högpresterande SuperSpeed USB 3.2 Gen 1-kort stöder dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps och är förstärkt med UASP-stöd, vilket kan ge ~70 % snabbare läshastighet och 40 % snabbare skrivhastighet än vanlig USB 3.2 Gen 1 vid användning med en .

Kortets stabila kvalitet ger långvarig prestanda och ger dig sinnesro när du ansluter flera enheter.

Obs.: UASP (USB Attached SCSI Protocol) stöds av Windows 8,1 eller senare, och Linux kernel 2.6.37

eller senare. Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, USB 3.2 Gen 1-kort från StarTech.com, ett UASP-kapabelt kabinett från StarTech.com och en SATA III solid state-enhet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ge din PCI Express-kapabla dator eller server bättre anslutningsmöjligheter
- Anslut externa hårddiskar, surfplattor, smarttelefoner, CD/DVD-enheter, MP3-spelare, skrivare, skannrar, webbkameror och spelkontroller till datorn

Funktioner

- Ge systemet fler möjligheter genom att lägga till 7 USB 3.2 Gen 1-portar - 6 externa och 1 intern - till en PCIe-kompatibel dator
- Unik design i dubbelprofil passar datorer i standardutförande och lågprofil
- Njut av snabba filöverföringar med USB 3.2 Gen 1 5 Gbps och UASP-stöd
- Bakåtkompatibel med USB 2.0- och 1.x-enheter
- SATA-strömkontakt med upp till 900 mA per port för kraftfulla USB-enheter
- PCIe x1-gränssnitt kompatibelt med PCI Express 2.0-specifikationer

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	7
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Busstyp	PCI Express

Korttyp	Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Porttyp	Inbyggd på kort
Industristandarder	USB 3.0 Specification Rev. 1.0 PCI Express Base Specification Rev. 2.0 Intel xHCI Specification Rev. 1.0
Chipset-ID	Renesas/NEC - μ PD720201 μ PD720210

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Maximal kabellängd	9.8 ft [3 m]
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Medeltid mellan fel (MTBF)	1 920 042 timmar

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - PCI Express x1
Interna portar	1 - SATA-ström (15-stifts) 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
Externa portar	6 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 Linux 2.6.31 and up - LTS Versions only
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	PCI Express-kapabel dator eller server med en ledig PCI Express x1-port eller högre (x4, x8, x16)
-----------------------	---

SATA-strömkontakt (valfri men rekommenderas)

Obs.

Kortets maximala datagenomströmning begränsas av bussens gränssnitt. Om det används med PCI Express generation 1.0-datorer är maxgenomströmningen 2.5 Gbps. Om det används med PCI Express generation 2.0-datorer är maxgenomströmningen 5 Gbps.

Ström		
Inspänning	12V DC	
Utspänning	12V DC	
Miljö		
Drifttemperatur	5°C to 50°C (41°F to 122°F)	
Förvaringstemperatur	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)	
Luftfuktighet	20~80% RH	
Utseende		
Färg	Grön	
Kabinettyp	Stål	
Produktlängd	4.1 in [10.5 cm]	
Produktbredd	0.6 in [1.5 cm]	
Produkthöjd	4.7 in [12 cm]	
Produktvikt	2.5 oz [72 g]	
Förpackning		
Paketets längd	6.9 in [17.4 cm]	
Package Width	5.7 in [14.4 cm]	
Paketets höjd	1.3 in [32 mm]	
Fraktvikt (förpackning)	5.7 oz [162.0 g]	
Vad det är i lådan		
Ingår i paketet	1 - PCI-Express USB 3.0-kort med 7 portar	

1 - Fäste i lågprofil

1 - Drivrutin CD

1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty

2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.