

Carte Adaptateur PCI Express vers 7 Ports USB 2.0 - Carte PCIe Interne Externe

N° de produit: PEXUSB7LP



La carte adaptateur USB 2.0 PCIe faible encombrement PEXUSB7LP offre une manière économique d'ajouter sept ports USB 2.0 à un ordinateur de facteur de forme réduit, améliorant ainsi les performances et renforçant la polyvalence. La carte inclut 6 logements USB 2.0 externes et 1 port adaptateur USB 2.0 interne, prenant en charge des vitesses de transfert de données USB 2.0 haute vitesse d'au plus 480 Mbps. Pour économiser du temps, cette carte USB PCIe polyvalente inclut des pilotes certifiés WHQL et est compatible avec les installations Plug and Play.

Capable de s'adapter à quasiment tous les facteurs de forme de boîtier des PC, la carte USB faible encombrement inclut un support de profil standard, permettant une installation dans des boîtiers de facteur de forme pleine longueur et pleine hauteur.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet d'ajouter 2 ports USB 2.0 supplémentaires dans un système informatique de facteur de forme réduit/slimline.

- Permet d'ajouter un adaptateur USB 2.0 pour une utilisation avec périphériques USB internes ou montés dans le bâti avant.
- Optimise le nombre de ports USB 2.0 disponibles sur un système informatique.

Spécifications techniques

- 6 ports USB 2.0 externes et 1 adaptateur USB 2.0 interne.
- Conformité USB 2.0 haute vitesse, avec vitesses de transfert d'au plus 480 Mbps.
- Rétro-compatible avec les périphériques USB 1.1/1.0.
- Offre une alimentation d'au plus 500mA par port, avec une entrée d'alimentation dédiée.
- Conformité avec les spécifications USB EHCI révision 0.95 et UHCI 1.1.
- Conformité aux spécifications PCI Express révision 1,1.
- Prise en charge d'au plus 127 périphériques USB (requiert des ports USB supplémentaires).
- Compatibilité avec les fonctions Plug and Play et Remplaçable à chaud.
- Supports d'installation pleine hauteur/faible encombrement inclus.

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de ports	7
Interface	USB 2.0
Type de bus	PCI Express
Type de carte	Faible encombrement (support standard inclus)
ID du chipset	VIA/VLI - VT6212

Performance

Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
---------------	----------------------

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - PCI Express x1
Ports internes	1 - IDC (5 broches , carte mère)

		1 - SP4 (4 broches , alimentation disque dur)
Ports externes		6 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS X® 10.6 to 10.10 Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Température de stockage	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Humidité	Humidité relative de 5~95 %
Caractéristiques physiques		
	Longueur du produit	3.6 in [91 mm]
	Largeur du produit	2.5 in [6.4 cm]
	Hauteur du produit	0.7 in [1.8 cm]
	Poids du produit	1.9 oz [53 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	5.6 in [14.2 cm]
	Package Width	6.8 in [17.2 cm]
	Package Height	1.2 in [31 mm]
	Poids brut	4.2 oz [120 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - PCI Express USB 2.0 Card

1 - Support pleine hauteur

1 - CD de pilote

1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis