

Cable Resistente USB-C a Lightning de 1 m Blanco - Cable de Sincronización y Carga USB Tipo C a Lightning con Fibra de Aramida Resistente - Certificado MFi de Apple - para iPad/iPhone 12

ID del Producto: RUSBCLTMM1MW



Este cable USB C a Lightning de 1m blanco soporta las exigencias diarias de carga y sincronización de su iPad, iPhone u otros dispositivos móviles con conector Lightning. Probado para soportar el desgaste extenuante y el uso en invierno y verano en el coche, el cable fuerte y resistente es un elemento imprescindible tanto para aplicaciones de negocios como de consumo.

El duradero cable USB C a Lightning cuenta con un refuerzo de fibra de aramida que lo protege de la tensión de las frecuentes curvas y torsiones. Esto también permite que el cable de alta resistencia se flexione sin estirarse demasiado y refuerza el núcleo del cable.

- La fibra de aramida añade resistencia y durabilidad al cable>
- Los conductores aislados reducen la fricción y proporcionan más flexibilidad
- Protección EMI (interferencia electromagnética) con lámina de aluminio-mylar con blindaje trenzado
- La cubierta del cable de TPE (elastómero termoplástico) es más suave y flexible que un cable de PVC estándar y respetuosa con el medio ambiente

El cable reforzado está construido para evitar que el conector se separe de la cubierta. El moldeado de alivio de tensión extra largo está probado para soportar más de 10,000 ciclos de flexión en un ángulo de 180°. Además, la moldura interior mejorada resiste el agrietamiento y reduce el daño del cable.

- El conector Lightning proporciona 12W para que su cargador pueda cargar sus dispositivos iOS
- El escudo metálico protege la placa de circuito de EMI y refuerza el punto de conexión

- Alivio de tensión probado para tolerar más de 10,000 ciclos de flexión en un ángulo de 180°

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Cargue y sincronice sus dispositivos móviles Lightning

Características

- **DURABLE:** Cable Lightning de 1m con fibra de aramida para una resistencia alta a la tensión. Mejor fiabilidad y larga vida del cable. Probado para soportar más de 10000 ciclos de flexión en un ángulo de 180° y más de 5000 inserciones
- **CABLE FLEXIBLE:** La cubierta de TPE absorbe la tensión de los dobleces frecuentes, protegiendo el núcleo del cable. El conector y el material protegen a este cable de carga y sincronización del desgaste provocado por el uso frecuente en el coche
- **CERTIFICACIÓN APPLE MFI:** Garantiza una carga/sincronización rápida y confiable desde el puerto cargador USB-C para dispositivos lightning, incluyendo iPhones Pro/Max/Mini/XR hasta iPhone 14, iPad Air, iPad, iPad Mini
- **CARGUE RÁPIDAMENTE DISPOSITIVOS LIGHTNING:** Este cable soporta la función de carga rápida, por medio de los cargadores PD de Apple de 18W y adaptadores USB-C de hasta 96W. Ideal para estaciones de carga, AirPods, Magic Keyboard/Trackpad/Mouse y otros
- **ESPECIFICACIONES DEL CABLE:** Longitud: 1m - Color: Blanco - Conectores: Lightning y USB-C - Rendimiento: USB 2.0 480Mbps - Refuerzo: Fibra de aramida - Tipo de cubierta: TPE - Cubierta: Al-Mylar

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento	Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)	Conector A	1 - Conector Apple Lightning (8 pines) 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Características Físicas	Color	Blanco
	Estilo de Conector	Recto
	Calibre del Conductor	22/32 AWG
	Longitud del Cable	3.1 ft [1.0 m]
	Longitud del Producto	3.4 ft [1.0 m]
	Ancho del Producto	0.5 in [1.2 cm]
	Altura del Producto	0.4 in [11 mm]
	Peso del Producto	0.9 oz [25.0 g]
Información de la Caja	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
	Ancho de la Caja	3.0 in [7.6 cm]
	Altura de la Caja	0.7 in [1.7 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.6 oz [46.0 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable Lightning de 1m
Información Acerca de la Garantía	Warranty	2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.