

Palo Alto Networks PLUS-LR compatibel SFP+ module - 10GBASE-LR glasvezel optische transceiver - 10 km

Productcode: PLUS-LR-ST



De PLUS-LR-ST is een Palo Alto Networks PLUS-LR compatibel glasvezel SFP+ transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Palo Alto Networks® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 10GBASE-LR conform netwerken, op een maximale afstand van 10 km.

Technische specificaties:

- Golflengte: 1310nm
- Maximale gegevensoverdrachtssnelheid: 10 Gbps
- Type: enkele modus
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 10 km
- MTBF: 1,386,624,697 uren
- Stroomverbruik: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze SFP+ glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Palo Alto Networks PLUS-LR

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

## Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Palo Alto Networks PLUS-LR
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Hot-swappable met glasvezelmodules
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W

---

### Hardware

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Garantiebeleid       | Lifetime                |
| Compatible Brand     | Palo Alto Networks      |
| Industriestandaarden | IEEE 802.3ae 10GBASE-LR |

---

### Prestaties

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Maximale overdrachtsnelheid | 10.31 Gbps     |
| Max. overdrachtsafstand     | 10 km (6.2 mi) |
| Glasvezeltype               | Single-Mode    |
| Golflengte                  | 1310nm         |
| Glasvezelmodus              | Full-Duplex    |
| DDM                         | Ja             |
| Compatibele netwerken       | 10 Gbps        |

|                          |                          |                             |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                          | MTBF                     | 1,386,624,697 hours         |
|                          | Vermogensopname          | < 1.3W                      |
| <hr/>                    |                          |                             |
| Fysieke eigenschappen    |                          |                             |
|                          | Lengte product           | 0.5 in [1.4 cm]             |
|                          | Breedte product          | 2.3 in [5.8 cm]             |
|                          | Hoogte product           | 0.5 in [1.4 cm]             |
|                          | Gewicht product          | 0.7 oz [21 g]               |
| <hr/>                    |                          |                             |
| Verpakkingsinformatie    |                          |                             |
|                          | Lengte Verpakking        | 4.4 in [11.2 cm]            |
|                          | Package Width            | 3.6 in [9.2 cm]             |
|                          | Package Height           | 1.3 in [3.2 cm]             |
|                          | Verzendgewicht (verpakt) | 2.0 oz [56.0 g]             |
| <hr/>                    |                          |                             |
| Wat wordt er meegeleverd |                          |                             |
|                          | Meegeleverd              | 1 - SFP+ transceiver module |
| <hr/>                    |                          |                             |
| Garantiebepalingen       |                          |                             |
|                          | Warranty                 | Levenslang                  |
| <hr/>                    |                          |                             |

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.