

Industriell Gigabit PoE+ Power over Ethernet-injektor med 2 portar 48 V/30 W – väggmonterbar

Produkt ID: POEINJ2GI



Den industriella Gigabit PoE+-injektorn POEINJ2GI med 2 portar förser upp till två Gigabit PoE-kompatibla enheter med ström- och dataanslutning över standard Ethernet-kablage vid avstånd på upp till 100 m. Denna PoE-injektor med två portar gör att du enkelt kan ansluta två PoE-drivna enheter (PD) till en icke-PoE LAN-switch och du slipper därmed kostnaden för att uppgradera switchen till en PoE-kapabel modell.

Den kraftfulla PoE/PSE-adaptorn är helt kompatibel med IEEE 802.3at/802.3af och ger två portar på 10/100/1000 Mbps med stöd för upp till 50 V/600 mA (max 30 W) per port. För att skydda dina enheter från skador har injektorn intelligent avkänning som kontrollerar om anslutna enheter är IEEE 802.3at/af-kompatibla. Om enheten inte är kompatibel med PoE skickas endast data genom LAN-kabeln.

Power over Ethernet-injektorn är idealisk för industrimiljöer och har ett tåligt IP-30-klassat hölje som är både Din Rail- och väggmonterbart samt ett utökat intervall för driftstemperatur (-40°C till 70°C) för att garantera prestanda i tuffa miljöer.

Täcks av StarTech.coms 2 års-garanti och gratis livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Perfekt för att strömförse en trådlös accesspunkt (WAP) i en kontorsmiljö
- Strömförse en säkerhetskamera/nätverkskamera som är avlagset placerad där det inte finns någon strömanslutning
- Butiksapplikationer som t.ex. RFID-läsare
- Perfekt för IT-administratörer som implementerar VoIP-telefoner med stöd för PoE
- Möjliggör fjärrinstallation av pekskärmar eller informationskiosker
- Strömförse din porttelefon, personsöknings- eller informationshögtalarförstärkare

Funktioner

- 2 PoE+/PSE (ström+data), 10/100/1000 Mbps-kompatibla portar
- Fullt kompatibelt med IEEE 802.3at/802.3af
- Stöder upp till 50 V/600 mA, maximal utgångseffekt på 30 W per port
- Skydd mot överspänning in och överström ut
- Tåligt IP-30-hölje
- DIN-Rail- och väggmonterbar
- Använder befintligt/standard Cat5-kablage eller bättre

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Portar 2

Rättsliga
godkännanden EN61000-4-3 (RS)
EN61000-4-6 (CS)
EN61000-4-8
EN61000-4-11

Shock: IEC60068-2-27

Free Fall: IEC60068-2-32

Vibration: IEC60068-2-6

Safety: EN60950-1

Industristandarder

IEEE 802.3at PoE, IEEE 802.3af PoE

Prestanda

Maximal
dataöverföringshastighet

1 Gbps

Överspänningsskydd

EN61000-4-2 (ESD)

EN61000-4-4 (EFT)

EN61000-4-5 (Överspänning)

Allmänna
specifikationer

Strömutgång: 50 V/600 mA, max 30 W per port

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)

1 - Kopplingsplint (4 sladdar)

4 - RJ-45

Särskilda anmärkningar/krav

Patents and Licenses

The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.

- United States Patent No. 5,406,260 (expired)
- United States Patent No. 6,650,622
- United States Patent No. 7,457,250
- United States Patent No. 8,155,012
- United States Patent No. 8,902,760
- United States Patent No. 8,942,107
- United States Patent No. 9,019,838
- United States Patent No. 9,049,019
- United States Patent Application No. 14/695,456
- United States Patent Application No. 14/726,940

Indikatorer

	LED-indikatorer	2 - Indikatorer för PoE-länk
Ström	Strömkälla	Uttagsplint
	Inspänning	50 ~ 57 DC
Miljö	Drifttemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
	Luftfuktighet	5~95 % RH (icke-kondenserande)
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Stål
	Produktlängd	3.7 in [95 mm]
	Produktbredd	2.8 in [7 cm]
	Produkthöjd	1.0 in [2.6 cm]
	Produktvikt	7.5 oz [212 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	7.9 in [20 cm]
	Package Width	6.1 in [15.5 cm]
	Paketets höjd	1.9 in [48 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	14.6 oz [415 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - PoE-injektor med 2 portar
		1 - DIN Rail-fäste med skruvar
		2 - Väggmonteringsfästen med skruvar
		1 - 4-stifts uttagsplint

2 - Skyddslock (RJ-45)

1 - Strömkabel med DC honkontakt

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.