

Cofre Gabinete USB 3.0 UASP eSATAp eSATA de Disco Duro SATA III 6GBps de 2,5 Pulgadas

ID del Producto: S251SMU33EP



La caja USB 3.0 / eSATAp de discos duros, modelo S251SMU33EP, permite convertir una unidad de disco duro SATA HDD o SSD (estado sólido) de 2,5" en una unidad externa que se puede conectar a cualquier sistema de computador equipado con USB o eSATA.

Para un rápido rendimiento y transferencias de datos eficaces, cuando se conecta a través de eSATA, la caja para disco duro admite velocidades máximas de transferencia de SATA III: hasta 6 Gbps. Para compatibilidad universal, la caja S251SMU33EP se puede conectar a través de USB 3.0, con velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps, además de soporte para UASP, lo cual ofrece un rendimiento 70% más rápido que USB 3.0 convencional, cuando se empareja con un controlador anfitrión con UASP disponible, a fin de aprovechar todo el potencial de los discos duros SATA III. Para obtener más detalles, véase a continuación los resultados de las pruebas UASP.

Diseñada para máxima portabilidad, el modelo S251SMU33EP no requiere un adaptador externo cuando se conecta a un puerto anfitrión eSATAp (USB + eSATA combinado).

Esta caja para discos de 2,5" es compatible con las tecnologías de disco duro que funcionan a más alta velocidad, incluida SATA III (6 Gbps), unidades híbridas, así como unidades de disco de estado sólido (SSD), lo cual garantiza un ahorro de tiempo, al aprovechar al máximo el rendimiento de una unidad.

Para garantizar la compatibilidad con el sistema del computador, el modelo S251SMU33EP es compatible con todos los sistemas operativos principales, incluidos: Microsoft Windows®, Apple® OSX, Linux y Google Chrome OS™.

El modelo S251SMU33EP está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

Soporte para UASP en Windows 8, Mac OSX (10.8 o superior) y Linux. En las pruebas realizadas, UASP obtuvo un rendimiento con una velocidad de lectura 70% más rápida y una velocidad de

escritura 40% más rápida, en contraste con el rendimiento máximo de USB 3.0 convencional.

A la misma plena capacidad de rendimiento, las pruebas de UASP también muestran un 80% de reducción en los recursos necesarios de procesador.

Los resultados de las pruebas se obtuvieron al utilizar un sistema Ivy Bridge de Intel®, una caja de StarTech.com con UASP disponible, así como una unidad SATA III de estado sólido (SSD).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conectividad eSATA para aprovechar mejor los ordenadores portátiles y de sobremesa
- Solución rápida de almacenamiento externo portátil para Ultrabooks, ordenadores portátiles o Chromebooks
- Permite agregar almacenamiento adicional a cualquier sistema de ordenador equipado con USB/eSATA
- Haga copias de seguridad de datos importantes en un dispositivo externo de almacenamiento
- Permite compartir archivos grandes entre ordenadores en forma rápida y segura sin necesidad de usar una red
- Se pueden recuperar datos de la unidad SATA, o bien convertir la unidad no utilizada en espacio adicional de almacenamiento externo

Características

- Compatible con SATA III y UASP para un rendimiento óptimo
- Opciones de interfaz eSATA o USB 3.0
- Compatible con alimentación a través de eSATA (puerto combinado eSATAp, eSATA/USB), sin adaptador adicional de corriente
- Chasis de Aluminio
- Compatible con unidades SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Compatible con conexiones anfitrión USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	No
Interfaz	eSATA
	USB 3.0
	USB 3.0 & eSATA
Tipo de Bus	USB 3.0 & eSATA
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Fijo
Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas	1
ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1153E
	ASMedia - ASM1456

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	6 Gbps - eSATA
	5 Gbps - USB 3.0
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
TRIM Support	Sí
4Kn Support	Sí
Tipo y Velocidad	eSATA (6 Gbps)
Capacidad Máxima de la Unidad	Probado con discos duros de hasta 2TB y 7200RPM

Conector(es)

Conectores de la	Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15)
------------------	---

Unidad	pines)	
Conectores del Host	Alimentación eSATA (11 pines, eSATA/USB, 5V) USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed)	
Software		
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required	
Observaciones / Requisitos		
Nota	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.	
Indicadores		
Indicadores LED	Encendido/Actividad	
Requisitos de Energía		
Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB	
Tipo de Enchufe	H	
Requisitos Ambientales		
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)	
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)	
Humedad	Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% RH (humedad relativa) Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% RH (humedad relativa)	
Características Físicas		
Color	Plata	
Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico	
Altura Máxima de la Unidad	0.4 in [9.5 mm]	
Longitud del Producto	4.9 in [12.5 cm]	

Ancho del Producto	3.0 in [77 mm]
Altura del Producto	0.6 in [16 mm]
Peso del Producto	3.5 oz [98 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	5.3 in [13.5 cm]
Ancho de la Caja	7.0 in [17.9 cm]
Altura de la Caja	1.7 in [42 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	9.8 oz [278 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Caja USB 3.0/eSATAp para discos duros SATA de 2,5"
	Cable USB 3.0
	Cable eSATA
	Tornillos de instalación (con destornillador)
	Destornillador de punta Phillips
	Adaptador de alimentación USB a DC
	Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

