

Cable de 1.8m de Computadora - NEMA 5-15P a C13 - 10A 125V - 18AWG - Cable de Alimentación de Repuesto - Cable de Corriente de Impresora - Cable para Fuente de Alimentación - UL

ID del Producto: PXT101



El cable de alimentación universal de 1.8 m para computadora le permite conectar un monitor, un PC o una impresora láser a una toma de corriente con toma de tierra.

Nota: La longitud se mide de molde a molde, excluyendo los terminales en el extremo macho

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecta el monitor, el PC o la impresora láser a una toma de corriente con conexión a tierra

Características

- CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA: Este cable de alimentación flexible para computadora de 1.8m y 18AWG con conectores NEMA 5-15P e IEC60320 C13 es adecuado para su uso en estaciones de trabajo/oficinas domésticas - Clasificado para transportar 125V a 10A
- RENDIMIENTO Y SEGURIDAD: UL62 y UL817 - Conectores de alivio de tensión totalmente

moldeados para mayor durabilidad - Cable de alimentación de 3 conductores fabricado con alambre 100% de cobre - Clasificación frente al fuego: VW-1

- **ESPECIFICACIONES:** Cable de alimentación de 2m - NEMA 5-15P a IEC 60320 C13 - 18AWG - 125V 10A (Max) - Clasificación de la cubierta: SVT - Material de la cubierta: PVC - Negro - Rango de temperatura: 3 a 60 - Diámetro exterior del cable: 6.3mm

- **COMPATIBILIDAD:** NEMA 5-15P - Funciona con tomacorrientes norteamericanas - IEC C13 funciona con la mayoría de las computadoras de escritorio, y con muchos monitores, escáneres, impresoras y más - Cable de alimentación de repuesto para computadora

- **LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este cable de alimentación está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5 - Disponible en otras longitudes

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	3
Tipo de Cable	SVT

Conector(es)

Conector A	1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica)
Conector B	1 - Alimentación IEC 60320 C13

Observaciones / Requisitos

Nota	Certificación UL
------	------------------

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	125 AC
Corriente de Entrada	10A

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20 to 60 °C
Temperatura de Almacenamiento	-20 to 60 °C
Humedad	0% a 70%

Características
Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	18 AWG
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	1.0 in [2.5 cm]
Altura del Producto	0.9 in [2.4 cm]
Peso del Producto	5.0 oz [141.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	4.1 in [10.3 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	1.4 in [3.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.9 oz [166.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de 1.8m de Alimentación IBM
---------------------	---------------------------------------

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.