

Box esterno RAID NAS Gigabit con doppio alloggiamento per dischi rigidi SATA da 3,5" con WebDAV e server multimediale

ID prodotto: S352BMU3N



Il box esterno RAID NAS a 2 alloggiamenti S352BMU3N permette di creare un array RAID esterno sicuro con due dischi rigidi SATA da 3,5" e collegarlo direttamente alla rete Gigabit senza utilizzare un computer host per un accesso agevole e rapido alla rete.

Per un'ampia compatibilità con i dispositivi, questo box esterno NAS è provvisto di WebDAV che consente di accedere ai file da qualsiasi dispositivo dotato di browser web sulla rete come, ad esempio, da un computer, tablet, iPhone®, o smartphone. Sono inoltre supportate le applicazioni portatili di terze parti per una gestione dei file intuitiva e familiare.

Per un'integrazione senza problemi dei contenuti, il box esterno supporta UPnP e DLNA® consentendo lo streaming istantaneo di video, foto e musica direttamente su smart TV, Blu-Ray/set-top box e console per video giochi.

Al fine di raggiungere prestazioni superiori o la ridondanza di dati protetti, il box esterno presenta un controller RAID hardware integrato che supporta RAID 0, 1 e JBOD.

Per una condivisione dei file più semplice, il box esterno supporta i servizi FTP e SMB consentendo di condividere pubblicamente i file sulla rete o in Internet utilizzando il software client desiderato.


Permette di incrementare la velocità localmente grazie all'unità DAS (Direct Attached Storage) con USB che consente di collegare il box esterno al computer utilizzando USB 3.0 per fornire velocità di trasferimento fino a 5 Gbps.

Al fine di garantire la compatibilità con il sistema informatico utilizzato, S352BMU3N supporta tutti i principali sistemi operativi, tra cui: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux e Google Chrome OS™.

S352BMU3N massimizza durata e affidabilità grazie alla resistente struttura in alluminio di alta qualità

con ventola integrata ed è dotato della garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di accedere ai file in rete da qualsiasi dispositivo dotato di browser web utilizzando un'applicazione per una rete da ufficio
- Situazioni che richiedono un'agevole trasferibilità dell'archiviazione tra diversi sistemi di computer e un'archiviazione esterna di grandi volumi per backup/archiviazione
- Consente di creare una soluzione di storage cloud
- Permette di accedere all'unità da dispositivi quali, ad esempio, tablet e smartphone che potrebbero essere privi di File Explorer
- Permette di configurare un array RAID ridondante per proteggere i file dal guasto delle unità

Caratteristiche

- Consente di accedere ai file da un'ampia gamma di dispositivi, tra cui smartphone e tablet, con supporto per applicazioni WebDAV Android e iOS di terze parti
- Consente di eseguire lo streaming dei file audio e video su Smart Tv, lettori Blu-Ray e console per videogiochi con il supporto UPnP e DLNA
- Consente di proteggere i propri dati attraverso la ridondanza o con il miglioramento delle prestazioni e l'aumento della capacità del volume, con il supporto per il RAID hardware (0,1, JBOD)
- Compatibile con SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Alloggiamento disco SATA doppio da 3,5"
- Ventola di raffreddamento integrata
- Collegamento alla propria rete con LAN Gigabit, o direttamente al computer con DAS USB 3.0

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	Sì
Ventole	1 - 40 mm
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
	RJ45 (Ethernet Gigabit)
Numero di unità	2
Dimensioni unità	3.5in
Tipo unità	SATA
Installazione unità	Fisso
Numero alloggiamenti interni da 3,5"	2
Tipo cuscinetti ventola	Cuscinetto a sfere
ID chipset	JMicron - JCS358

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1000 mbps (Ethernet)
	5 Gbps (USB 3.0)
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	No
Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
RAID	Sì
Modalità RAID supportate	RAID 1 (dischi in mirroring)
	RAID 0 (dischi in striping)
	JBOD (Just a Bunch of Disks)

	Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi fino a 4 TB 7200 RPM
	Funzionalità hot swap	No
Connettore/i	Connettori unità	2 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
	Connettori host	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		1 - RJ-45
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Indicatori	Indicatori LED	1 - Alimentazione
		1 - Attività disco 1
		1 - Attività disco 2
Alimentazione	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	3 A
	Tipo presa	M
	Consumo energetico	36
Ambientale	Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Umidità	20%RH ~ 80%RH
Caratteristiche		

fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Alluminio
Lunghezza prodotto	7.1 in [18.0 cm]
Larghezza prodotto	4.5 in [11.6 cm]
Altezza prodotto	3.3 in [8.5 cm]
Peso prodotto	1.4 lb [0.6 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.5 in [14.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	7.1 in [18.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.0 lb [1.4 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Box esterno RAID HDD NAS
	1 - Cavo Ethernet
	1 - Cavo USB 3.0
	1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda
	1 - Set di piedini in gomma
	1 - Guida rapida per l'installazione

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.