

MSA-kompatibel aktiv QSFP+-optikkabel - 15 m

Produkt ID: QSFP40GAO15M



QSFP40GAO15M är en MSA-kompatibel optisk QSFP+-kabel (Quad Small Form Factor Pluggable) som utformats, programmerats och testats för att fungera med 40 GbE-kompatibla switchar och -routrar. Den här AOC QSFP+-kabeln stöder 40 Gigabit Ethernet-applikationer (4 x 10 GbE) via QSFP+-portar. Det är en kabel med låg effekt och latens som kan bytas under drift, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

QSFP+-fiberkabeln är lättare och mer flexibel än QSFP+-kablar för direktanslutning, vilket gör den idealisk för installation i trånga utrymmen och över längre sträckor. Den är utformad för höghastighetsanslutningar och är utmärkt för punkt-till-punktracknätverksswitchrar eller serveranslutningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd för 40Gb Ethernet-nätverksapplikationer
- För punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar

Funktioner

- Ger 40 GbE-anlutningar
- Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning på mindre än 1,5 W
- Hot-swappable
- StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp	Active Optical Cable

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	40 Gbps
Kompatibla nätverk	40 Gbps
Strömförbrukning	< 1.5 W (per end)

Kontakt(er)

Connector A	1 - QSFP+
Connector B	1 - QSFP+

Ström

Utspänning	3.3V DC
------------	---------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Utseende

	Färg	Svart
	Produktlängd	49.2 ft [15.0 m]
	Produktbredd	0.7 in [1.8 cm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
	Produktvikt	7.6 oz [214.0 g]
Förpackning		
	Paketets längd	12.8 in [32.5 cm]
	Paketets bredd	9.8 in [25.0 cm]
	Paketets höjd	0.4 in [10.0 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	8.3 oz [236.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - QSFP+-kabel
Warranty Information		
	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.