

MSA Conforme QSFP+ Cavo Ottico attivo - 30 m

ID prodotto: QSFP40GAO30M



Il prodotto QSFP40GAO30M è un cavo ottico QSFP+ (Quad Small Form Factor Pluggable) conforme a MSA, progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router compatibili con 40 GbE. Questo cavo QSFP+ AOC supporta applicazioni Ethernet a 40 Gigabit (4 a 10 GbE) collegate tramite le porte QSFP+. È un cavo a bassa potenza e ridotta latenza, con funzione hot-swap, che consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

I cavi QSFP+ in fibra sono più leggeri e flessibili dei cavi a QSFP+ a collegamento diretto e questa caratteristica li rende perfetti per l'installazione in spazi angusti e per le connessioni a distanze maggiori. È progettato per le interconnessioni ad alta velocità ed è ideale per le connessioni di server o switch di rete in vari rack o in un point-to-point.


Tutti i cavi SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Per applicazioni di rete Ethernet miste da 40 Gb
- Connessione di switch di rete o server in vari rack point-to-point

Caratteristiche



- Offre connessioni affidabili a 40 GbE
- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico, inferiore a 1,5 W
- Con funzione hot-swap
- I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo cavo	Active Optical Cable

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps
Reti compatibili	40 Gbps
Consumo energetico	< 1.5 W (per end)

Connettore/i

Connettore A	QSFP+
Connettore B	QSFP+

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	98.4 ft [30.0 m]
Larghezza prodotto	0.7 in [18.0 mm]
Altezza prodotto	0.5 in [13.0 mm]



Peso prodotto	11.8 oz [333.0 g]
---------------	-------------------

Informazioni
confezione

Package Length	9.8 in [24.8 cm]
Package Width	12.6 in [32.0 cm]
Package Height	0.4 in [10.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	12.6 oz [358.0 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Cavo QSFP+
-----------------------------	------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

