

Module QSFP+ GBIC compatible Cisco QSFP-40G-LR4 - Transceiver Mini GBIC 40GBASE-LR4

N° de produit: QSFP40GLR4ST



Le modèle QSFP40GLR4ST est un module de transceiver à fibre optique compatible avec Cisco QSFP-40G-LR4, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque Cisco™. Il fournit une connectivité 40 GbE fiable sur câble à fibre optique pour les réseaux conformes aux spécifications 40GBASE-LR4, avec une distance maximale de 10 km.

Spécifications techniques :

- Longueur d'onde : 1 270 nm à 1 330 nm
- Vitesse de transfert maximale : 40 Gbit/s
- Type : Fibre optique monomode
- Type de connexion : Connecteur LC
- Distance maximale de transfert : 10 km
- MTBF : 1 489 426 heures
- Consommation électrique : Moins de 2,5 watts
- Contrôle de diagnostics numériques (DDM) : Oui

Ce module QSFP+ à fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

StarTech.com propose une grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Remplacement de modules SFP+ défectueux ou endommagés de commutateurs et routeurs Cisco
- Élargissez votre réseau à des segments distants

Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec Cisco QSFP-40G-LR4
- Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Faible consommation d'énergie de moins de 2,5 W
- THE IT PRO'S CHOICE: Designed and built for IT Professionals, this SFP module is backed for life (lifetime of module, not network switch), including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance.
- Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Normes de l'industrie	IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4

Performance

Vitesse max. de transfert de données	40 Gbit/s
Distance de transfert max.	10 km (6.2 mi)
Type de fibre optique	Monomode
Longueur d'onde	1270nm to 1330nm

	Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
	DDM	Oui
	Réseaux compatibles	40 Gbps
	MTBF	1 489 426 heures
	Consommation électrique	< 2.5 W
Connecteur(s)	Connecteurs de l'unité locale	1 - Fibre optique duplex LC
Notes spéciales / Configuration	Remarque	Pour une utilisation avec des convertisseurs de média et des équipements de gestion de réseau à fibre optique 40 Gigabit
Conditions environnementales	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Humidité	Humidité relative de 5~95 %
Caractéristiques physiques	Couleur	Argent
	Longueur du produit	2.8 in [72.0 mm]
	Largeur du produit	0.7 in [1.8 cm]
	Hauteur du produit	0.5 in [1.3 cm]
	Poids du produit	1.6 oz [44.0 g]
Informations d'emballage		

Longueur du Paquet	4.5 in [11.4 cm]
Largeur du Paquet	3.7 in [9.4 cm]
Hauteur du Paquet	1.3 in [3.2 cm]
Poids brut	2.6 oz [74.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Transceiver QSFP+
-----------------------	-----------------------

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis