

Cavo SATA a Serial ATA - Connettore SATA a Serial ATA 3.0 a 6 Gpbs - 30 cm

ID prodotto: SATA12



Il cavo ATA seriale SATA12 presenta due connettori dati a 7 pin e supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 fino a 6 Gpbs se utilizzato con unità conformi a SATA 3.0.

Grazie alla struttura a basso profilo ma resistente, il design flessibile migliora il flusso dell'aria e riduce l'ingombro nel case del computer mantenendolo pulito e ventilato.

Realizzato esclusivamente con materiali di alta qualità e accuratamente progettato per le massime prestazioni e affidabilità.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Consente l'installazione di dischi rigidi ATA seriali e unità DVD in case di computer con fattore di forma ridotto
- Applicazioni per server e sottosistemi di archiviazione
- Installazioni di unità in workstation high-end
- Connessioni ad array di dischi SATA

## Caratteristiche

- Supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 6 Gbps
- Compatibile con dischi rigidi SATA da 3,5" e 2,5"
- Lunghezza del cavo di 30 cm

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	7
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

---

### Prestazioni

Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
-----------------	-------------------

---

### Connettore/i

Connettore A	1 - SATA (7 pin, dati)
Connettore B	1 - SATA (7 pin, dati)

---

### Caratteristiche fisiche

Colore	Rosso
Stile connettori	Non latch
Diametro filo	26 AWG (0.404 mm)
Lunghezza del cavo	12.0 in [304.8 mm]
Lunghezza prodotto	12.0 in [30.5 cm]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Altezza prodotto	0.2 in [0.6 cm]
Peso prodotto	0.4 oz [12.0 g]

---

### Informazioni confezione

Quantità confezione	1
---------------------	---

Lunghezza Confezione 5.5 in [13.9 cm]

Package Width 5.0 in [12.7 cm]

Package Height 0.6 in [1.6 cm]

Peso spedizione  
(confezione) 0.5 oz [14.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo Serial ATA 30 cm
-----------------------------	---------------------------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.