


MSA okodad kompatibel 1 m 40G QSFP+ till 4x SFP+ Direct Attach Breakout-kabel  
Twinax - 40GbE QSFP+ till 4x SFP+ koppar DAC 40 Gbps lågeffekt passiv  
transceivermodul DAC

Produkt ID: QSFP4SFPPC1M



QSFP4SFPPC1M är en MSA-kompatibel QSFP+-breakout-kabel av twinaxtyp för direktanslutning. Den har utformats, programmerats och testats för att överbrygga 40G-nätverksutrustning med 10G-kompatibla servrar och routrar. Den här passiva twinax-kabeln ansluter en enskild QSFP+-port till fyra 10G SFP+-portar och kan dessutom bytas under drift, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom att minimera nätverksavbrott.

QSFP+-kopparkabel med låg effekt och latens som är 1 meter lång och avsedd för korta höghastighetsanslutningar. Den är ett kostnadseffektivt alternativ till fiberoptiska kabelanordningar. För anslutning av server och nätverksväxlar på kort avstånd, som punkt-till-punkt i samma rack eller från rack-till-rack för upp till fyra 10G SFP+-enheter.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Använd i 40Gb/10Gb-blandade Ethernet-nätverksprogram

- Punkt-till-punkt-anslutning i rack eller nätverksväxelslutningar för upp till fyra enheter

## Funktioner

- Ger tillförlitliga 40 GbE-anslutningar över koppar
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än 1 W
- StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti

### Hårdvara

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Garantipolicy    | Lifetime                 |
| Compatible Brand | MSA Compliant            |
| Kabelmanteltyp   | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Kabeltyp         | Passive Copper Cable     |

### Prestanda

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Maximal dataöverföringshastighet | 40Gbps för QSFP+ / 10Gbps för SFP+ |
| Impedans                         | 100 Ohm                            |
| Kompatibla nätverk               | 40 Gbps                            |
| Strömförbrukning                 | < 0.1 W (per end)                  |

### Kontakt(er)

|             |           |
|-------------|-----------|
| Connector A | 1 - QSFP+ |
| Connector B | 4 - SFP+  |

### Miljö

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Drifttemperatur      | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)    |
| Förvaringstemperatur | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) |

### Utseende

|                         |                              |  |
|-------------------------|------------------------------|--|
| Färg                    | Svart                        |  |
| Produktlängd            | 3.3 ft [1.0 m]               |  |
| Produktbredd            | 0.6 in [1.4 cm]              |  |
| Produkthöjd             | 0.5 in [1.2 cm]              |  |
| Produktvikt             | 8.4 oz [238.0 g]             |  |
| <hr/>                   |                              |  |
| Förpackning             |                              |  |
| Paketets längd          | 8.4 in [21.3 cm]             |  |
| Package Width           | 9.8 in [25.0 cm]             |  |
| Paketets höjd           | 1.4 in [3.5 cm]              |  |
| Fraktvikt (förpackning) | 9.3 oz [264.0 g]             |  |
| <hr/>                   |                              |  |
| Vad det är i lådan      |                              |  |
| Ingår i paketet         | 1 - QSFP+ till 4x SFP+ kabel |  |
| <hr/>                   |                              |  |
| Warranty Information    |                              |  |
| Warranty                | Livslängd                    |  |

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.