

Cisco QSFP-H40G-ACU10M-kompatibel QSFP+ direktanslutningskabel - 10 m

Produkt ID: QSFPH40GAC10



Denna 40G QSFP + -kabel ger dig vad du behöver mest i dina nätverksanslutningar: pålitliga prestanda. Den är byggd efter MSA-specifikationer och fullt testad för att garantera sömlös kompatibilitet.

Den passiva twinaxkabeln är en direktansluten hotplugkabel med stöd för 40 Gigabit Ethernet-applikationer via QSFP + (Quad Small Form Factor Pluggable) -portar.

Den här kabeln är framtagen för höghastighetsanslutningar på medellånga avstånd, t.ex. tvärracksnätverksomkopplare eller serveranslutningar.

QSFPH40GAC10 en pålitlig ersättarkabel för Cisco® QSFP-H40G-ACU10M.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd för 40Gb Ethernet-nätverksapplikationer
- För punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Cisco QSFP-H40G-ACU10M garanterad
- StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning på mindre än 0,5 W
- Hot-swappable

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp	Active Copper Cable

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	40 Gbps
Impedans	100 Ohm
Kompatibla nätverk	40 Gbps

Kontakt(er)

Connector A	1 - QSFP+
Connector B	1 - QSFP+

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	32.8 ft [10.0 m]

Produktbredd	0.6 in [1.4 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
Produktvikt	18.4 oz [520.0 g]

Förpackning

Paketets längd	10.6 in [27.0 cm]
Paketets bredd	9.8 in [25.0 cm]
Paketets höjd	1.0 in [25.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	20.1 oz [570.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - QSFP+-kabel
-----------------	-----------------

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.