

Estación de Conexión Dock USB y eSATA para 4 Discos Duros HDD SATA de 2,5" y 3,5" pulgadas

ID del Producto: SATDOCK4U2E



La Estación de Acoplamiento para Disco Duro SATA de 4 Bahías eSATA y USB 2.0, SATDOCK4U2E es una solución de almacenamiento conveniente y rápida para discos duros y de estado sólido SATA de 2,5 y 3,5 pulgadas que permite conectar rápidamente hasta 4 unidades (probada con discos de 3,5" de hasta 4TB y de 2,5" de 1TB por bahía) en uno o más ordenadores host.

Los discos duros SATA se pueden colocar de a pares y conectarlos a través de dos conexiones host USB 2.0 (con velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Mbps) o se pueden conectar individualmente a través de una conexión eSATA dedicada (hasta 3 Gbps). Esto posibilita interactuar con una única estación de acoplamiento desde varios ordenadores para acceder a discos específicos. Los cuatro discos también se pueden conectar a un ordenador a través de varios cables con anchos de banda dedicados.

La estación de acoplamiento para disco duro SATA eSATA/USB 2.0 incluye dos ventiladores incorporados de 60mm con velocidad variable y ajuste manual para mantener los discos refrigerados adecuadamente, dependiendo de los discos y el entorno operativo, o para apagarlos si no se necesitan. Multiplique las ventajas que ofrece esta estación de acoplamiento con el adaptador de disco duro SATA a IDE (SAT2IDEADP) para usar un disco IDE de 2,5 o 3,5 pulgadas en una ranura del dock para disco duro SA.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Permite crear un concentrador de discos duros centralizado para diferentes ordenadores simultáneamente
- Usuarios que necesitan una estación de acoplamiento de disco duro en ordenadores múltiples, pero que no desean estar conectando y desconectando cables
- Ideal para profesionales IT que frecuentemente deben intercambiar múltiples unidades SATA
- Para constructores de sistemas que necesitan copiar datos en varios discos al mismo tiempo
- Técnicos que necesitan acceso a diferentes discos (hasta 4) desde una única estación

Características

- Admite hasta cuatro unidades SATA simultáneamente en una única estación de acoplamiento
 - Interfaces host múltiples e independientes para cada unidad
 - Dos ventiladores de 80mm montados debajo de los discos con controles de ajuste de velocidad (incluyendo modo OFF)
 - Soporta unidades de disco duro (HDD) y unidades de estado sólido (SSD) de 2,5 y 3,5 pulgadas
 - Dos interfaces USB 2.0 de Alta Velocidad con soporte para tasas de transferencia de hasta 480 Mbps
 - Cuatro interfaces host eSATA de alta velocidad con soporte para tasas de transferencia de hasta 3 Gbps
 - Botones de expulsión de disco duro patentados para cada unidad
 - Botones de encendido independientes para cada unidad
 - Espacio extra entre discos de fácil acceso
 - Cuatro pies grandes, firmes y antideslizantes para apoyar en la mesa
 - Soporta Plug and Play y Hot-Swap
 - Compatible con unidades SATA revisión 1/2/3
-

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	Sí
Ventiladores	2 - 60 mm
Interfaz	USB 2.0 & eSATA
Cantidad de Unidades	4
Tamaño de la Unidad	2.5in / 3.5in
Unidades Compatibles	SATA
ID del Conjunto de Chips	Inicio - INIC-1610

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Compatibilidad con UASP	No
Tipo y Velocidad	SATA II (3 Gbps)
Capacidad Máxima de la Unidad	Hasta el momento ha sido probado con discos duros 3,5" de hasta 4TB de 5400 RPM por bahía (16TB total) y con discos duros 2,5" de 1TB de 5400 RPM (4TB total)
Índice de Inserción	15, 000 cycles

Conector(es)

Conectores de la Unidad	4 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host	4 - eSATA (7 pines, datos) 2 - USB B (4 pines)

Software

Compatibilidad OS	Windows 2000/ XP (32/64-bit)/ Server 2003 (32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8 (32/64-bit), Mac OS 10.4/ 10.5/ 10.6/ 10.7/ 10.8, Linux
-------------------	--

Observaciones / Requisitos

	Requerimientos del Sistema y Cables	Al menos un puerto USB o eSATA
Indicadores	Indicadores LED	4 - Actividad (Rojo)
		4 - Encendido (azul)
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	110V-240V AC
	Corriente de Entrada	2500mA
	Tensión de Salida	12V DC
	Alimentación de Salida	6.5A
	Tipo de Enchufe	DIN
Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Humedad	HR 8% ~ 90%
Características Físicas	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Producto	11.4 in [29.0 cm]
	Ancho del Producto	6.8 in [17.3 cm]
	Altura del Producto	3.7 in [9.5 cm]
	Peso del Producto	2.2 lb [1.0 kg]
Información de la		

Caja

Longitud de la Caja	13.4 in [34 cm]
Ancho de la Caja	6.6 in [16.8 cm]
Altura de la Caja	8.4 in [21.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.9 lb [2.2 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Estación de Acoplamiento para Discos Duros de 4 Bahías
	2 - Cable USB 2.0
	4 - Cable eSATA
	3 - Cable de Alimentación (USA/RU/EU)
	1 - Adaptador de Alimentación Universal
	1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.