

MSA-kompatibel QSFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 2 m

Produkt ID: QSFPMM2M



QSFPMM2M är en MSA-kompatibel QSFP+-kopparkabel för direktanslutning som utformats, programmerats och testats för att fungera med 40G-nätverksdistributioner. Den ger tillförlitlig 40 GbE-anslutning över kopparkabel, vilket gör den till ett kostnadseffektivt alternativ till konfigurationer med fiberoptiska kablar.

Den här passiva twinaxkabeln stöder 40 Gigabit Ethernet-applikationer via QSFP+-portar (Mini-GBIC). Kabeln är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

Den här QSFP+-kopparkabeln är 2 meter lång och framtagen för höghastighetsanslutningar på medellånga avstånd, t.ex. tvärracksnätverksomkopplare eller serveranslutningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd i 40 Gb Ethernet- och 56 Gb/s InfiniBand-tillämpningar
- Nätverksswitch/serveranslutningar för punkt-till-punkt till samma hylla eller till andra hyllor (Storage)

Area Networks (SAN), Network Attached Storage (NAS), lagringsservrar m.m.)

Funktioner

- Ger tillförlitliga 40 Gbps-anslutningar för 40GBASE-T-kompatibla nätverk
- StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än 0,1 W
- Hot-swappable

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestanda

Impedans	100 Ohm
Kompatibla nätverk	40 Gbps
Strömförbrukning	< 0.1 W (per end)

Kontakt(er)

Connector A	1 - QSFP+
Connector B	1 - QSFP+

Miljö

Drifttemperatur	-20 to 75
Förvaringstemperatur	-20 to 75

Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	6.6 ft [2.0 m]

Produktbredd	0.7 in [1.8 cm]
Produkthöjd	0.4 in [1.0 cm]
Produktvikt	6.2 oz [175.0 g]

Förpackning

Paketets längd	10.4 in [26.5 cm]
Package Width	9.9 in [25.1 cm]
Paketets höjd	1.1 in [2.8 cm]
Fraktvikt (förpackning)	10.4 oz [294.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 2 m QSFP+ 40-Gigabit Ethernet (40GbE) passiv twinaxkabel av koppar
-----------------	--

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.