

Mini Router Portátil para iPad, Tablet y Laptop - Enrutador Hotspot Móvil Wifi con Puerto de Carga

ID del Producto: R150WN1X1T



El router inalámbrico de viaje Wireless N le permite crear una zona activa inalámbrica a partir de la conexión con una red a través de cable, o de una red inalámbrica existente, para facilitar el uso compartido con sus dispositivos equipados con WiFi, como tablets, laptops, Ultrabook™ o teléfonos celulares.

El soporte para varios modos de funcionamiento ayuda a crear, compartir o extender una conexión inalámbrica al viajar y desplazarse entre habitaciones de hotel, centros de conferencia o salas de juntas. Este enrutador WiFi de viaje, de tamaño de bolsillo y diseño con alimentación por USB, es compatible con tasas de datos Wireless N (retrocompatible con redes 802.11b/g).

Directamente configurable mediante un dispositivo inalámbrico, a través de un navegador web, este router de viaje admite varios modos de funcionamiento, como: WISP ("Wireless Internet Service Provider", proveedor de servicio de Internet inalámbrico, tanto "AP", punto de acceso, como cliente), el cual permite compartir una conexión WiFi existente con varios dispositivos, o bien el modo de repetidor de WiFi, el cual amplía el área de cobertura de una red inalámbrica existente, a fin de evitar los "puntos muertos" de la señal.

El enrutador inalámbrico con alimentación USB está diseñado para ajustarse directamente al cargador de pared de un iPad. Para otros cargadores USB de pared o un puerto USB disponible de un portátil, se incluye un cable de extensión USB para alimentación del dispositivo. Este router portátil también ofrece un puerto USB frontal de carga, lo cual permite cargar sus dispositivos como sea necesario.

El enrutador R150WN1X1T está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite crear un punto de acceso inalámbrico para tabletas, portátiles y smartphones en una habitación de hotel que solo ofrece conexiones con cable
- Uso compartido (varios dispositivos) de una conexión inalámbrica pagada mediante el modo WISP
- Creación de una zona activa inalámbrica en una sala de juntas o un centro de conferencias para su uso compartido
- Permite extender o aumentar la potencia del área de cobertura en el caso de "puntos muertos" de una señal Wireless-N existente

Características

- Diseño compacto que se ajusta a un adaptador de alimentación de iPad®
- Se incluye un cable de extensión USB para la alimentación mediante los cargadores de pared y puertos USB de una laptop o un tablet
- Puerto frontal de carga USB integrado
- Admite varios modos de funcionamiento, como: punto de acceso WiFi ("Access Point", AP), WISP (AP y cliente) y funciones de repetidor de WiFi
- Cumple con la norma IEEE 802.11n (Wireless-N), con velocidades de hasta 150 Mbps
- Compatible con versiones anteriores de redes WiFi IEEE 802.11g, y 802.11b
- Soporta autenticación en redes inalámbricas con WEP, WPA y WPA2
- Utilidad de configuración integrada (basada en la web)

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Interfaz	Inalámbrico
Configuración de Antena	1x1:1 (TxR:S)

Estándares Industriales IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	150 Mbps
Distancia Máxima	10m [33ft]
Redes Compatibles	10/100 Mbps
Alcance de la Frecuencia	2.4 ~ 2.4835 GHz
Modulación	DSSS (BPSK/QPSK/CCK), OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM)
Características de Seguridad	Cifrado de Datos WEP
	Cifrado de Datos WPA
Especificaciones Generales	Número máximo de clientes: 5

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - Inalámbrico N (IEEE 802.11n)
Puertos Internos	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Puertos Externos	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	1 - RJ-45

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Cargador para iPad u otro adaptador de alimentación USB / puerto de carga
	Conexión en red con cable

Indicadores

Indicadores LED	1 - Estado de alimentación/WiFi
-----------------	---------------------------------

Requisitos de

Energía

Fuente de alimentación Alimentado por USB

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Humedad	HR 0~90% (sin condensación)

Características Físicas

Color	Blanco
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	1.9 in [47.0 mm]
Ancho del Producto	2.2 in [5.5 cm]
Altura del Producto	1.4 in [3.5 cm]
Peso del Producto	4.2 oz [120.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.5 in [16.5 cm]
Ancho de la Caja	4.3 in [11.0 cm]
Altura de la Caja	1.6 in [40.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	11.8 oz [335.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Enrutador de viaje
	1 - Cable de extensión USB
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.