

Cable HDMI con Ethernet de Alta velocidad de 2m - 4K 60Hz

ID del Producto: RHDMM2MP



Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet, resistente a las exigencias del uso diario debido a la conexión con sus dispositivos HDMI. Sometido a pruebas que garantizan su durabilidad ante desgastes extremos, este resistente cable es imprescindible en aplicaciones tanto de empresas, como de consumidores.

Este cable HDMI certificado de calidad premium, está reforzado con fibra de aramida, lo cual lo protege de la tensión debida a torsiones y tiranteces frecuentes. También le permite al cable flexibilidad, sin que se estire demasiado o se dañe el núcleo del cable.

- La fibra de aramida aporta resistencia y durabilidad al cable
- Los conductores con aislamiento reducen la fricción, además de aportar más flexibilidad
- Protección contra interferencias electromagnéticas (EMI), gracias al aluminio Mylar y blindaje trenzado
- El revestimiento TPE (elastómero termoplástico) del cable es más flexible que el PVC convencional

El cable está fabricado para evitar que el conector se separe de su recubrimiento. El moldeado reductor de la tensión, de mayor longitud, se ha sometido a pruebas de resistencia a más de 10.000 ciclos de dobleces a un ángulo de 180°.

- El conector HDMI chapado en oro con revestimiento metálico protege la placa de circuitos contra interferencias electromagnéticas (EMI) y refuerza el punto de conexión

- El moldeado reductor de la tensión se ha sometido a pruebas de resistencia a más de 10.000 ciclos de dobleces a un ángulo de 180°

Este cable HDMI con certificado de calidad premium es compatible con todas las especificaciones HDMI 2.0, así como con resoluciones de hasta 4K (60Hz), y ancho de banda de hasta 18Gbps. También es compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece relaciones de contraste más altas y colores más vivaces, a fin de que el usuario disfrute de su experiencia de visualización.

El modelo RHDMM2MP está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota: DuPont™ y Kevlar® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de E.I. du Pont de Nemours and Company.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conecte pantallas y dispositivos 4K/Ultra HD

Características

- Conecte sus pantallas mediante un cable HDMI certificado, fabricado para resistir el uso diario
- Cable HDMI duradero y reforzado con fibra de aramida Kevlar, a prueba de tensión debida a tiranteces, 5 veces más fuerte que el acero
- El reductor de la tensión, de mayor longitud, se ha sometido a pruebas de resistencia a más de 10.000+ ciclos de dobleces a un ángulo de 180°
- Suave recubrimiento TPE y conexiones flexibles, mediante este cable HDMI de 2 metros
- Compatible con todas las especificaciones HDMI 2.0, a fin de que disfrute de su experiencia de visualización

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento		
Especificaciones de Audio		Hasta 32 canales de audio con una frecuencia de muestreo de 1536Hz
Conector(es)		
Conector A		HDMI (19 pines)
		HDMI (19 pines)
Características Físicas		
Color		Negro
Estilo de Conector		Recto
Calibre del Conductor		30 AWG
Longitud del Cable		6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto		6.6 ft [2.0 m]
Ancho del Producto		0.7 in [17 mm]
Altura del Producto		0.3 in [7 mm]
Peso del Producto		2.0 oz [56 g]
Información de la Caja		
Longitud de la Caja		5.9 in [15 cm]
Ancho de la Caja		0.8 in [20 mm]
Altura de la Caja		8.1 in [20.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío		1.8 oz [50.0 g]
Contenido de la Caja		
Incluido en la Caja		cable hdmi

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.