

Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5" y 3,5" pulgadas

ID del Producto: SATDOCKU3S




La Estación de Acoplamiento para Discos Duros USB 3.0, SATDOCKU3S ofrece acceso inmediato a cualquier disco duro o SSD SATA (SATA, SATA II, SATA III) de 2,5 o 3,5 pulgadas sin necesidad de instalar el disco en un computador ni de colocarlo en una caja externa. Se pueden utilizar unidades de gran capacidad (probado con discos de 3,5" de hasta 4TB y de 2,5" de 1TB) para mejorar significativamente las funciones de almacenamiento o para realizar copias de seguridad de su computador.

Cuando está conectada al computador host a través de una única conexión USB 3.0 SuperSpeed o USB 2.0, la estación de acoplamiento para discos duros brinda una solución de almacenamiento plug-and-play muy conveniente que ofrece acceso instantáneo al disco duro sin necesidad de reiniciar el equipo.

Gracias al excepcional soporte para una enorme cantidad de datos a través de USB 3.0, la estación de acoplamiento para discos duros es capaz de una velocidad de transferencia de hasta 5Gbps, haciendo de este dispositivo la manera más rápida de acceder a datos desde una unidad externa. Multiplique las ventajas que ofrece esta estación de acoplamiento con el adaptador de disco duro SATA a IDE (SAT2IDEADP) que permite utilizar un disco IDE de 2,5 o 3,5 pulgadas en una ranura del dock para disco duro SATA.

Para garantizar la compatibilidad con su sistema informático, el modelo SATDOCKU3S es compatible con todos los sistemas operativos principales, incluyendo: Microsoft Windows®, Apple® OSX, Linux y Google Chrome OS™.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Especialistas en recuperación de datos que necesitan un acceso rápido a las unidades para la creación de imágenes
- Realicen una copia de seguridad de los datos rápidamente en una unidad externa para su archivo
- Técnicos que comprueban o evalúan múltiples unidades de disco duro
- Aprovechar los nuevos portátiles y ordenadores de sobremesa con conectividad USB 3.0
- Actualización de una base para unidades USB 2.0 a una USB 3.0 más rápida

Características

- **DOCKING STATION PARA DISCOS DUROS:** Esta docking station para discos duros de una sola bahía permite acceder a una unidad SATA de 2,5/3,5" para realizar copias de seguridad de ficheros, crear imágenes y transferir datos a través de USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- **COMPATIBILIDAD CON UNIDADES:** Admite un disco duro/SSD SATA de 2,5/3,5" de cualquier capacidad - Independiente del sistema operativo - Los adaptadores IDE (SAT2IDEADP), mSATA (SAT2MSAT25) y M.2 SATA (SAT32M225) se venden por separado
- **RENDIMIENTO:** El diseño de carga superior sin herramientas permite un intercambio en caliente rápido de las unidades de disco inactivas - Compatible con versiones anteriores de SATA y USB - No requiere software / controladores
- **ESPECIFICACIONES:** SATA I/II/III -USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Bahía de carga superior con botón de expulsión - Indicadores LED de alimentación y actividad - Incluye cable USB 3.2 (5 Gbps) tipo A y adaptador universal de corriente
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, esta docking station de discos duros de una bahía está respaldada por 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía

2 Years

Ventilador(es)	No
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles	SATA
ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM225CM

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Compatibilidad con UASP	No
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
Capacidad Máxima de la Unidad	Hasta el momento ha sido probado con discos duros 3,5" de hasta 4TB de 5400 RPM y con discos duros 2,5" de 1TB de 5400 RPM
Índice de Inserción	15,000 Cycles

Conector(es)

Conectores de la Unidad	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host	1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indicadores

Indicadores LED	1 - Encendido y Actividad (Fijo - Encendido, Intermitente - Actividad)
-----------------	--

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
---------------------------------	--

Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	2.5A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	30

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5°C to 80° (41°F to 176°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Humedad	HR 8~80%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	5.7 in [14.5 cm]
Ancho del Producto	3.7 in [9.3 cm]
Altura del Producto	2.6 in [6.5 cm]
Peso del Producto	13.8 oz [392 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.8 in [17.2 cm]
Ancho de la Caja	6.4 in [16.3 cm]
Altura de la Caja	3.7 in [9.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.6 lb [0.7 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Dock para Disco Duro USB 3.0
	1 - Cable USB 3.0
	1 - adaptador universal de alimentación (NA,UE,RU,ANZ)
	1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.