

12U 19in Hinged Wall Mount Server Rack Cabinet w/ Steel Mesh Door

ID del Producto: RK1219WALHM



This 12U Server Rack/Cabinet offers a durable solution for mounting valuable server equipment, routers, switches and other networking equipment while saving space and hassle.

The sturdy 12U rack cabinet features a high quality steel design and a vented, steel mesh door to help keep rack mounted equipment safe and cool.

A suitable addition to any server room, wiring closet, manufacturing area, warehouse or locale where networking equipment requires an added level of protection, the 12U rack cabinet accommodates 19in wall mount devices (19" depth) and features a rear-hinged design that makes it easier to access cabling and device ports.

Our 12U Rack Cabinet is designed for guaranteed reliability to ensure a stable rack mount platform for valuable equipment and backed by Lifetime Warranty.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Mounting standard 19 in. networking equipment in exposed or unsecure locations

Características

- Unique hinged design swings open for easy access to your equipment
- Steel mesh door for added security
- Fan mounts for optional additional cooling
- Cable pass-through at rear of cabinet
- Sturdy steel design
- Removable side panels with lock.

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
Altura U	12U
Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
	Lengüeta(s) para conexión a tierra
	Se envía totalmente ensamblado
	Montaje en Pared
Perfil para carriles de montaje	En L
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga	132.3 lb [60 kg]
--------------------	------------------

Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Tipo de Puerta Delantera	Malla de Acero
Características de la puerta delantera	Candado de seguridad (con llave), puerta delantera extraíble
Tipo de Panel Lateral	Acero
Características del panel lateral	Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y removibles
Tipo de Puerta Trasera	Acero
Características de la puerta trasera	Candado de seguridad con llave

Medidas del Producto

Ancho Interno	22.0 in [56 cm]
Profundidad Interna	20.6 in [52.2 cm]
Longitud del Producto	21.7 in [55 cm]
Ancho del Producto	23.5 in [59.7 cm]
Altura del Producto	25.0 in [63.5 cm]
Peso del Producto	55.4 lb [25.1 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	15.4 in [39.2 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	2.7 in [6.8 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
Longitud de la Caja	27.6 in [70 cm]
Ancho de la Caja	26.2 in [66.5 cm]
Altura de la Caja	26.1 in [66.2 cm]
Peso (de la Caja) del	62.0 lb [28.1 kg]

Envío

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Black Hinged Cabinet
	1 - Set of Keys
	10 - Tornillos M6
	10 - Tuercas Enjauladas M6

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.