

12U 19 inch Desktop Open Frame 2 Post Rack

Productcode: RK12OD

Het RK12OD 12U 19 inch Desktop Open Frame 2 Post Rack is de perfecte montageoptie voor kleinere audio/video- en IT-apparatuur waarbij de beschikbare ruimte beperkt is en een volledige behuizing niet vereist is. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Het 12U rack is compact, licht en vrijstaand en is geschikt voor installatie op of rondom uw bureau, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot de aangesloten apparatuur in uw werkomgeving. Deze lichte 2 post rack voldoet aan de EIA-montagenormen voor racks en wordt geleverd met 20 M5-schroeven en kooimoeren, waardoor u max. vijf apparaten direct in het rack kunt monteren.

Gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Monteer patchpanelen, netwerkswitches en routers in kleine netwerken thuis of in een klein kantoor voor een gemakkelijke toegang tot apparatuur
- Monteer KVM-switches en computer-/serversystemen netjes op of naast uw bureau
- Monteer audio/video-apparaten zoals uitzend-/verdeelapparatuur, schakelaars of verlengers

Eigenschappen

- Gemakkelijk in elkaar te zetten
- Lichtgewicht ontwerp voor een gemakkelijke verandering van plaats
- Voldoet aan de EIA-specificaties
- Inclusief 20 M5-schroeven en kooimoeren voor de montage van apparatuur
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Nee
Rack type	Met 2 stijlen

Type frame	Open Frame
U-hoogte	12U
Speciale functies	Eenvoudig monteerbaar
Montagerailprofiel	G-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity	110.5 lb [50 kg]
-----------------	------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Construction Material	Staal

Product Measurements

Lengte product	11.5 in [29.2 cm]
Breedte product	19.8 in [50.3 cm]
Hoogte product	23.1 in [58.6 cm]
Gewicht product	5.6 lb [2.6 kg]
Maximale montagediepte	13.5 in [34.3 cm]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Ja
Package Length	24.0 in [61 cm]
Package Width	6.5 in [16.4 cm]
Package Height	3.9 in [99 mm]
Verzendgewicht	6.8 lb [3.1 kg]



(verpakt)

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

12U Verticale Post

Poten

Pakje met montagemateriaal (8 schroeven)

Rubberen Voetjes

Basissteun

M5 schroeven

M5 kooimoeren

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

