

Armadio Rack 19" 15U a Muro - Server Rack 19 pollici a 4 montanti con cerniere - Rack Dati Ventilato con Ripiano 1U e Pannelli Laterali Rimovibili per apparecchiature dati/AV/elettroniche/informatiche

ID prodotto: RK1520WALHM



Grazie a questo armadietto rack per server o dispositivi di rete 15U è possibile montare a parete le apparecchiature conformi alla specifica EIA-310 installandole all'interno di un box esterno che offre la massima protezione ed è dotato di uno sportello posteriore a cerniera per un accesso semplificato. La profondità a cui viene installato il box esterno può essere regolata da 5 cm a 40,6 cm, per ottenere una soluzione di stoccaggio affidabile delle apparecchiature montate in rack.

Anche le apparecchiature più pesanti sono sorrette in modo stabile e sicuro, poiché il rack è dotato di 4 staffe in grado di sostenere complessivamente una capacità di carico per U fino a 90 Kg, superiore a quella dei rack a 2 staffe.

Il montaggio a parete, che consente di liberare spazio prezioso sul pavimento, rende questo box esterno perfetto per ottimizzare la disposizione delle apparecchiature in un'aula scolastica, in un punto vendita, in una sala server o in un ufficio. Il rack include anche un ripiano 1U che offre una superficie stabile su cui riporre la strumentazione o collocare le apparecchiature che non possono essere montate in rack.

Il rack per dispositivi di rete è dotato di una cerniera posteriore che consente di ruotarlo e distanziarlo dalla parete per accedere con facilità alle apparecchiature e ai cavi. Capovolgendo il box esterno di 180 gradi al momento dell'installazione, è possibile invertire la direzione della cerniera in modo che si apra da destra o da sinistra, in base alle proprie preferenze.

I pannelli laterali e lo sportello anteriore reversibile dell'armadietto per dispositivi di rete 15U sono dotati di un meccanismo a rilascio rapido che consente di rimuoverli per accedere agevolmente alle apparecchiature. Inoltre, tutti gli sportelli e i pannelli del rack sono dotati di un sistema di blocco indipendente, che assicura che i dispositivi siano sempre al sicuro.

Nel rack è incluso un rotolo da 3 metri di fascette per cavi con chiusura a strappo, grazie al quale è più

semplice tenere in ordine fili e cavetti legandoli assieme o fissandoli a una struttura. Così la gestione dei cavi non è più un problema. Il tessuto con chiusura a strappo può essere tagliato in qualsiasi dimensione, avvolgendo con un minimo ingombro i cavi delle apparecchiature in rack.

Il box esterno per server rack ha una struttura in acciaio pensata per i carichi pesanti e dotata di sportelli chiusi a chiave in corrispondenza di tutti i punti di accesso. Le guide di montaggio del rack permettono di utilizzare sia i dadi a gabbia per fori quadrati che le viti filettate, per un'installazione semplice e rapida delle apparecchiature.

Il sistema di raffreddamento passivo dell'armadietto/rack per server, realizzato grazie agli sportelli a rete e ai pannelli superiori e inferiori ventilati, assicura il massimo ricircolo d'aria e permette alle apparecchiature di funzionare a una temperatura ottimale.

Al fine di garantire un'installazione semplice ma affidabile, i fori per il montaggio del rack sono posizionati a una distanza di 40 cm gli uni dagli altri, consentendo l'utilizzo dei montanti per un ancoraggio sicuro.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Installazione dei server e dei dispositivi di rete a filo della parete negli ambienti dove lo spazio è limitato, come i centri di riparazione e le vetrine dei negozi di informatica ed elettronica
- Da installare nei piccoli uffici dove non trova spazio un rack di grandi dimensioni
- Possibilità di organizzare cablaggi o apparecchiature in armadi di rete, armadi di cablaggio, back office o IDF

Caratteristiche

- **ARMADIO RACK 15U A 4 MONTANTI:** Il rack per server con montaggio a parete e profondità di montaggio regolabile (6a 40,6 cm) è ideale per l'installazione di switch di rete, pannelli patch e altre apparecchiature in magazzini, uffici, negozi e sale server
- **ACCESSO FACILE:** Il rack dati a muro con design a cerniera, richiudibile a 180°, consente un facile accesso ai dispositivi montati dal lato posteriore. L'armadio server è dotato di porta anteriore reversibile e rimovibile e di pannelli laterali rimovibili
- **STRUTTURA SOLIDA:** armadio di rete a parete 15U con design a 4 montanti per un supporto aggiuntivo delle sue apparecchiature. Costruito in acciaio laminato a freddo SPCC di alta qualità per resistenza e durata, con una capacità di carico massima di 90 kg

- **PRE-ASSEMBLATO:** L'armadio di rete basculante viene consegnato completamente assemblato con viti e dadi a gabbia per montare le apparecchiature. Il server rack include un ripiano e un rotolo di chiusura a strappo. Conforme a EIA/ECA-310-E
- **PROGETTATO PER IL RAFFREDDAMENTO:** Struttura ventilata con porta anteriore e pannelli laterali in robusto reticolato per garantire un adeguato flusso d'aria, predisposto per la ventilazione attiva con un massimo di 4 ventole da 120mm opzionali

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	Sì
Tipo rack	4 staffe
Tipo frame	Armadio montato
Altezza U	15U
Funzioni speciali	Guide di montaggio regolabili
	Gestione cavi integrata
	Perni di messa a terra
	Consegna con assemblaggio completo
	Marcature per unità rack
Profilo guida di montaggio	Possibilità di montaggio a parete
	L-Shape
	Opzioni di raffreddamento
Mounting Hole Types	Quattro ventole opzionali: 120 mm
	Quadrato (per dado a gabbia)
	Foro filettato
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
-----------------	------------------

Note/requisiti speciali

Nota Include il prodotto CABSHELFV1U e 2 coppie di chiavi

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo sportello anteriore	Maglie in acciaio
Caratteristiche dello sportello anteriore	Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello anteriore reversibile e rimovibile
Tipo pannello laterale	Maglie in acciaio
Caratteristiche dei pannelli laterali	Lucchetto di sicurezza a chiave con pannelli laterali rimovibili
Tipo sportello posteriore	Acciaio
Caratteristiche dello sportello posteriore	Lucchetto di sicurezza a chiave

Product Measurements

Larghezza interna	23.5 in [59.6 cm]
Profondità interna	21.5 in [54.7 cm]
Lunghezza prodotto	21.7 in [55.1 cm]
Larghezza prodotto	23.6 in [60.0 cm]
Altezza prodotto	30.3 in [77.0 cm]
Peso prodotto	87.3 lb [39.6 kg]
Profondità di montaggio massima	16.0 in [40.6 cm]
Profondità di montaggio minima	2.4 in [6 cm]

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	No
--	----

Lunghezza Confezione	25.2 in [63.9 cm]
Larghezza del Pacco	26.9 in [68.3 cm]
Altezza del Pacco	33.5 in [85.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	93.0 lb [42.2 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - box esterno per il montaggio a parete
	1 - ripiano da 1U
	1 - Fascette hook and loop da 3 m
	62 - dadi a gabbia 12-24
	62 - viti 12-24
	2 - chiavi porte
	2 - chiavi pannello laterale
	1 - Manuale di istruzioni

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	5 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.