

## Rack Amovible 5.25" pour 4 Disques Durs SATA ou SAS 2.5" - Face Arrière HDD

N° de produit: SATSASBAY425



Le rack mobile/la face arrière amovible SAS et SATA SATSASBAY425 offrent une manière pratique et efficace d'optimiser la densité de stockage de votre PC ou serveur, lorsque l'espace fourni par la baie de disque est limité.

La face arrière peut loger jusqu'à quatre disques durs (HDD) ou lecteurs à état solide (SSD) SAS ou SATA 2,5 pouces (de 9,5 mm, 12,5 mm ou 14,8 mm d'épaisseur) dans une seule baie de disque 5,25 pouces, tout en prenant en charge de hautes vitesses de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s. Cela en fait une solution de stockage compatible RAID.

Afin d'obtenir une performance optimale et d'exploiter tout le potentiel de vos disques durs SATA III, cette face arrière de HDD prend en charge la norme SATA III pour des vitesses de transfert pouvant atteindre 6 Gb/s en cas d'utilisation avec un contrôleur compatible.

Pour optimiser la dissipation de la chaleur accumulée pendant le fonctionnement, la face arrière SAS/SATA est dotée d'un boîtier robuste en aluminium qui contribue également à protéger les disques et les données critiques de tout dommage occasionné pendant le transport.

### Certifications, rapports et compatibilité



### Applications

- Permet d'ajouter des baies échangeables à chaud à un serveur ou à un ordinateur de station de

travail.

- Permet de remplacer ou de mettre à jour des anciennes faces arrières IDE ou SATA-uniquement à l'aide d'une face arrière SAS/SATA.
- Concepteurs système qui doivent réinstaller des images sur plusieurs disques 2,5 pouces simultanément et rapidement.
- Environnements dans lesquels les disques doivent être remplacés/retirés régulièrement, sans protection externe pour les disques après leur retrait.
- Etre à même de remplacer/retirer les lecteurs individuels d'un faisceau de stockage en minimisant ou supprimant les temps d'indisponibilité du système.

## Spécifications techniques

- Permet l'installation d'au plus quatre disques SATA/SAS 2,5 pouces sur une baie 5,25 pouces.
- Ventilateurs de refroidissement doubles 40 mm.
- Construction durable et aérée en aluminium.
- Cycle d'insertion supérieur à 25 000.
- LED d'alimentation/activité pour chaque disque.
- Compatibilité totale avec les disques SAS révision I/II (3/6 Gb/s)
- Prend en charge les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
- Prise en charge des disques durs et des disques SSD de facteur de forme 2,5 pouces et de hauteur maximale de 14,8 mm.
- Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.

---

### Matériel

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Politique de garantie | 2 Years    |
| Ventilateur(s)        | Oui        |
| Ventilateurs          | 2 - 40 mm  |
| Nombre de disques     | 4          |
| Taille du disque      | 2.5in      |
| Disques compatibles   | SAS & SATA |

Type ventilateur à roulement      Palier à douille

---

Performance

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Débit d'air              | 7.81 CFM       |
| Niveau de bruit          | 29.07 dBA      |
| Capacité échange à chaud | Oui            |
| Cycle d'insertion        | 25, 000 Cycles |
| MTBF                     | 20,000 Hours   |

---

Connecteur(s)

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Connecteurs de disque | 4 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)  |
| Connecteurs hôte      | 1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex)<br>4 - SATA (7 broches , données) |

---

Indicateurs

|                      |   |
|----------------------|---|
| Indicateurs lumineux | 4 - Vert (fixe - alimentation, clignotant - activité) |
|----------------------|---|

---

Conditions environnementales

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Température de fonctionnement | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| Température de stockage       | -20°C to 75°C (-4°F to 167°F) |
| Humidité                      | Humidité relative de 5~90 %   |

---

Caractéristiques physiques

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Couleur                | Noir           |
| Type de boîtier        | Aluminium      |
| Hauteur de disque max. | 0.6 in [15 mm] |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Longueur du produit | 6.9 in [17.5 cm] |
| Largeur du produit  | 5.7 in [14.6 cm] |
| Hauteur du produit  | 1.7 in [4.2 cm]  |
| Poids du produit    | 27.9 oz [790 g]  |

---

Informations  
d'emballage

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Quantité par paquet | 1                |
| Longueur du Paquet  | 9.4 in [23.8 cm] |
| Package Width       | 2.6 in [67 mm]   |
| Package Height      | 6.7 in [17.1 cm] |
| Poids brut          | 2.4 lb [1.1 kg]  |

---

Contenu du paquet

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Inclus dans le paquet | 1 - Face arrière 4 disques |
|                       | 4 - Câbles SATA 60 cm      |
|                       | 1 - Ensemble de vis        |
|                       | 1 - Manuel d'instruction   |

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis