

2-Pfosten 8HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack mit Einstellbarer Tiefe, Wandmontage Daten-Rack für IT/AV/Patch Panele/Computer - Käfigmuttern und Schrauben inkl.

Produkt-ID: RK812WALLOA



Der offene RK812WALLOA 8U Baugruppenträger mit einstellbarer Tiefe besteht aus einem hochwertigen, robusten Rack, das sich leicht zusammenbauen und beinahe überall montieren lässt. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Die Tiefe des offenen Racks kann in einem Bereich von 12 - 20 Zoll eingestellt werden, um auch große Daten-, Netzwerk- oder Telekomgeräte unterzubringen. Die überdurchschnittliche Tiefe des Racks ermöglicht ebenso den Einbau von Regalböden oder anderem Zubehör. Die Montagebohrungen sind in einem Abstand von 16 Zoll zueinander (Mittelpunkt zu Mittelpunkt) angebracht. Dadurch lässt sich das Rack an beinahe jeder Wand befestigen, die den Maßen der nordamerikanischen Baunormen entspricht.

Das 8U-Rack lässt sich an der Wand in einem Serverraum, einem Büro oder über dem Türrahmen montieren und verschafft Ihnen somit mehr Platz zum Arbeiten und einen einfachen Zugang zu Ihren Geräten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Bestens geeignet für den Einbau von Netzwerk-Switches hoch oben an der Wand in Zweigstellenbüros, Lagerhäusern und Großmärkten
- Zum Einbau von Audio/Video-Übertragungs- oder Verteilerkomponenten
- Ideal für kleine und mittlere Betriebe mit kleineren, im gesamten Unternehmen verteilten Rack-Lösungen

Merkmale

- **EINSTELLBARE TIEFE:** Dieses 2 Pfosten 8HE 19" Open Frame Wandmontage-Rack ist EIA/ECA-310 konform und bietet einstellbare Tiefe (12-20in / 30,5-50,8cm); das Rack ist ideal für AV/Audio/IT/Computer Geräte, Server, Switchen, Patch Panele und PDUs
- **HEAVY DUTY:** Das robuste Rack hat vertikale Schiene aus kaltgewalztem SPCC-Stahl und eine Tragkraft von 60kg; es unterstützt ungehinderten Luftstrom, um Ihre Geräte kühl zu halten, und ist einfach zu installieren dank Zugang zu allen Seiten
- **EFFIZIENTER FLACHPACKVERSAND:** Rack wird als Flachpaket mit ISTA-6-zertifizierter Verpackung geliefert (Montage nötig), wodurch problemlose Installation mit vollständiger und unbeschädigter Lieferung gewährleistet wird; ausführliche Montageanleitung inkl.
- **BEIGEFÜGTES ZUBEHÖR:** Dem Wandmontage-Serrack mit offenem Rahmen, ist ein vollständiger Satz M6-Käfigmuttern, M6-Schrauben und Unterlegscheiben beigegefügt, um alle Ihre Geräte sicher im Rack zu befestigen
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT PRO:** Entwickelt und erstellt für IT Pros, ist dieser 8 HE Open Frame Wandmontage-Rack für 5 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Wandmontierbar	Ja
Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	8U
Besondere Funktionen	Wird vollständig montiert geliefert Wandaufhängung möglich
Montageschienenprofil	G-Shape

Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity	135.0 lb [61.2 kg]
-----------------	--------------------

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Montagematerial für Wandmontage des Racks wird nicht mitgeliefert
---------	---

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Baumaterial	Stahl

Product Measurements

Produktlänge	12.0 in [30.5 cm]
Produktbreite	19.8 in [50.4 cm]
Produkthöhe	17.9 in [45.5 cm]
Produktgewicht	24.6 lb [11.2 kg]
Max. Montagetiefe	20.0 in [50.8 cm]

Verpackungsinformationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Nein
Paketlänge	17.5 in [44.5 cm]
Paketbreite	25.1 in [63.7 cm]
Pakethöhe	23.6 in [59.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	28.9 lb [13.1 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Wandmontage-Rack
	16 - Montageschrauben
	16 - M5-Schrauben
	16 - M5-Käfigmuttern
	16 - Flachrundkopfschrauben
	1 - Installationsanleitung

Garantieinformationen

Warranty

Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.