

Duplicateur et Effaceur de Disques Durs Autonome 1:1, Cloneur/Copieur de Disques Durs SAS et SATA, Duplicateur et Nettoyeur de Disques Durs, Écran LCD, Conforme à la Norme TAA

N° de produit: SATSASDUPE11



Ce duplicateur et effaceur de disques autonome prend en charge les disques SATA et SAS, ce qui en fait une excellente option pour les applications de stockage d'entreprise et les centres de données. Compatible avec les disques de format 2,5" et 3,5", il offre une solution de gestion de disques polyvalente et rentable.

Avec le duplicateur de disques, vous pouvez cloner des disques SATA ou SAS en 1:1 à des vitesses allant jusqu'à 13 Go par minute. Il fournit aux professionnels de l'informatique et aux administrateurs systèmes un outil puissant pour gérer efficacement les disques pour l'infrastructure des serveurs de backend ou les disques distribués aux employés d'une organisation. Il contribue à un flux de travail plus efficace en permettant de terminer les tâches de duplication sans utiliser d'ordinateur ou de logiciel. Vous pouvez rapidement sauvegarder et archiver des données, dupliquer des données pour l'imagerie de disques ou transférer du contenu vers des disques supplémentaires pour les professionnels de bureau, le personnel médical, le personnel gouvernemental ou d'autres employés.

Le duplicateur/effaceur de disques offre quatre modes de duplication, notamment Système et Fichiers, Toutes les partitions, Secteur par secteur (disque entier) et Copie en pourcentage.

Effacez des disques SATA ou SAS facilement, sans ordinateur hôte. En tant qu'effaceur de disques, le SATSASDUPE11 peut effacer deux disques simultanément et vous offre un choix de sept modes d'effacement, notamment Effacement rapide, Effacement sécurisé conforme à la norme NIST 800-88 Rév. 1 Purge, Écrasement en 1 passage, Écrasement en 3 passages (DoD), Effacement et comparaison en 3 passages, Écrasement en 7 passages et Effacement cryptographique.


Les multiples modes d'effacement vous garantissent que les données peuvent être effacées en toute sécurité lors de la réutilisation des disques. Cela soulage les préoccupations liées aux questions de confidentialité lors de l'effacement de données sensibles, important pour de nombreux bureaux professionnels tels que les cabinets médicaux, juridiques et comptables.

L'effaceur de disques vous permet également de conserver un enregistrement des tâches d'effacement terminées, grâce à la journalisation intégrée des effacements, à des fins d'audit. Il se connecte à une imprimante série RS232 pour imprimer un enregistrement de la procédure d'effacement et confirmer que l'effacement a été effectué avec succès. Le reçu imprimé indique clairement l'heure et la date de l'effacement, ainsi que le mode d'effacement utilisé.

Le duplicateur et effaceur de disques offre aux professionnels de l'informatique une solution facile à utiliser dans un environnement de bureau ou de serveur. Il propose des boutons de navigation dans le menu pratiques et un écran LCD intégré qui identifie clairement le mode de duplication ou d'effacement et le statut de la tâche. Étant indépendant du système d'exploitation, aucun logiciel ou pilote n'est requis.

Son fonctionnement autonome permet une installation rapide, sans avoir à connecter à un ordinateur. Vous pouvez facilement déplacer l'appareil d'une pièce à l'autre, pour travailler sur des disques dans différents lieux.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Améliore la gestion des disques dans les applications de stockage d'entreprise et de centres de données
- Idéal pour les professionnels de l'informatique et les administrateurs système qui doivent accéder rapidement à des fichiers à sauvegarder et à des données d'archives, à des données dupliquées pour la création d'image disque ou pour transférer du contenu vers des disques supplémentaires
- Effacez des informations sensibles ou confidentielles en toute confiance. Idéal pour les entreprises et organisations pour lesquelles la confidentialité est importante, telles que des informations juridiques ou médicales
- Effacez des données en toute sécurité pour réaffecter des SSD ou HDD

Spécifications techniques

- **DUPLICATION ET EFFACEMENT DE DISQUES SAS/SATA** : Ce duplicateur/effaceur de disques 1:1 prend en charge les disques 2,5/3,5" - Propose 4 modes de duplication et 5 modes d'effacement, pour

la sauvegarde/restauration ou configuration/déploiement de systèmes

- **COMPATIBILITÉ DES DRIVES** : Supporte les HDD/SSD SAS et SATA 2.5/3.5" - Firmware évolutif, inclut des tampons en caoutchouc pour HDD et des câbles SAS vers SATA - Interfaces supportées avec adaptateur : eSATA, mSATA, IDE (SAT2IDEADP), M.2 SATA (SAT32M225)
- **MODES DE COPIE ET D'EFFACEMENT** : Duplication : Jusqu'à 13 Go/min Secteur par secteur, Système et fichier, Toutes les partitions et pourcentage de copie ; Effacement : Rapide, sécurisé, en 1/3/7 passes (DoD / NIST SP 800-88 Rev 1 Clear), cryptographique
- **AFFICHAGE LCD** : Navigation par bouton pour sélectionner les modes de duplication/effacement et afficher les infos - Fonction de copie et de comparaison pour comparer le clone et le lecteur source - Journal d'effacement avec port RS232 pour impression
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce duplicateur de disques durs est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie, 24/5

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Ventilateur(s)	Non
Nombre de disques	2
Taille du disque	2.5in & 3.5in
Disques compatibles	SAS & SATA
ID du chipset	Xilinx - SPARTAN-6

Performance

4Kn Support	Oui
Prise en charge multiplicateur de port	Non
Duplication Modes	System and File All Partitions Sector by Sector (Whole Drive) Percentage Copy
Duplication Speed	13GBpm

Modes d'effacement	Quick Erase	
	Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)	
	1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)	
	3-Pass Erase and Compare	
	3-Pass Overwrite	
	7-Pass Overwrite	
	Cryptographic Erase	
Connecteur(s)		
	Connecteurs de disque	2 - SFF-8482 (29 broches , données et alimentation , SAS interne)
	Autre(s) interface(s)	1 - DB 9-pin Serial
		1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Notes spéciales / Configuration	Remarque	Receipt printing through the RS232 serial port requires a printer which supports the ESC/P printer control language.
Indicateurs	Indicateurs lumineux	2 - Alimentation
		2 - Réussite
		2 - Échec
Alimentation	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	1.2A
	Tension de sortie	12V DC
	Courant de sortie	7A
	Center Tip Polarity	Positif

Type de prise	N
Consommation électrique	90

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	5°C to 45°C (41°F to 113°F)
Température de stockage	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Humidité	20 % ~ 80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	8.1 in [20.5 cm]
Largeur du produit	3.7 in [9.5 cm]
Hauteur du produit	1.6 in [4.0 cm]
Poids du produit	1.6 lb [0.7 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	14.8 in [37.6 cm]
Package Width	7.3 in [18.5 cm]
Package Height	3.5 in [9.0 cm]
Poids brut	5.3 lb [2.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Duplicateur et effaceur SATA / SAS
	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / AU)

2 - Câbles pour disque

2 - Coussinets de disque

1 - Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis