

Armadio Rack 19" 9U a 2 Montanti a Muro - Server Rack 19 Pollici con Ripiano 1U per Switch e Dispositivi di Rete/AV/IT - Rack Dati Ventilato montabile a parete

ID prodotto: RK9WALM



Grazie a questo armadietto rack per server 9U è possibile installare le apparecchiature conformi alla specifica EIA-310 su una parete. Il box esterno è compatibile con una capacità di carico massima di 90 kg e una profondità di installazione regolabile fino a 38,1 cm.

Il montaggio a parete, che consente di liberare spazio prezioso sul pavimento, rende questo box esterno perfetto per ottimizzare la disposizione delle apparecchiature in un'aula scolastica, in un punto vendita, in una sala server o in un ufficio. Il rack include anche un ripiano 1U che offre una superficie stabile su cui riporre la strumentazione o collocare le apparecchiature che non possono essere montate in rack.

Le guide di montaggio a 2 staffe semplificano l'installazione delle apparecchiature nel rack a parete, poiché possono essere collocate in modo da lasciare maggior spazio nella parte anteriore o posteriore del box esterno, in base alle proprie esigenze.

I pannelli laterali e lo sportello anteriore reversibile dell'armadietto per dispositivi di rete 9U sono dotati di un meccanismo a rilascio rapido che consente di rimuoverli per accedere agevolmente alle apparecchiature. Inoltre, tutti gli sportelli e i pannelli del rack sono dotati di un sistema di blocco indipendente, che assicura che i dispositivi siano sempre al sicuro. Il rack per server con montaggio a parete viene fornito con tutte le viti e i dadi a gabbia necessari per l'installazione delle apparecchiature, così non bisogna perdere tempo, spendere soldi e preoccuparsi di reperire gli utensili più adatti per il montaggio.

Nel rack è incluso un rotolo da 3 metri di fascette per cavi con chiusura a strappo, grazie al quale è più semplice tenere in ordine fili e cavetti legandoli assieme o fissandoli a una struttura. Così la gestione dei cavi non è più un problema. Il tessuto con chiusura a strappo può essere tagliato in qualsiasi dimensione, avvolgendo con un minimo ingombro i cavi delle apparecchiature in rack.

Il box esterno per server rack ha una struttura in acciaio pensata per i carichi pesanti e dotata di

sportelli chiusi a chiave in corrispondenza di tutti i punti di accesso. Le guide di montaggio del rack permettono di utilizzare sia i dadi a gabbia per fori quadrati che le viti filettate, per un'installazione semplice e rapida delle apparecchiature.

Il sistema di raffreddamento passivo dell'armadietto/server rack, realizzato grazie agli sportelli a rete e ai pannelli superiori e inferiori ventilati, assicura il massimo ricircolo d'aria e permette alle apparecchiature di funzionare a una temperatura ottimale.

Al fine di garantire un'installazione semplice ma affidabile, i fori per il montaggio del rack sono posizionati a una distanza di 40 cm gli uni dagli altri, consentendo l'utilizzo dei montanti per un ancoraggio sicuro.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Installazione dei server e dei dispositivi di rete a filo della parete negli ambienti dove lo spazio è limitato, come i centri di riparazione e le vetrine dei negozi di informatica ed elettronica
- Da installare nei piccoli uffici dove non trova spazio un rack di grandi dimensioni
- Possibilità di organizzare cablaggi o apparecchiature in armadi di rete, armadi di cablaggio, back office o IDF

Caratteristiche

- **ARMADIO RACK 9U A 2 MONTANTI:** Il rack per server con montaggio a parete e profondità di montaggio massima di 38cm è ideale per l'installazione di switch di rete, pannelli patch e altre apparecchiature in magazzini, uffici, sale server
- **ACCESSO FACILE:** Il rack dati a muro ha un design a rack chiuso, bloccabile a chiave con un facile accesso alla parte posteriore dei dispositivi montati. Server di piccole dimensioni con porta anteriore reversibile/rimovibile e pannelli laterali rimovibili
- **COSTRUITO PER DURARE:** l'armadio di rete a parete 9U è costruito in acciaio laminato a freddo SPCC di alta qualità per garantire resistenza e durata, con una capacità di peso massima di 90 kg
- **COMPLETAMENTE ASSEMBLATO:** L'armadio di rete con montaggio a parete arriva completamente assemblato con tutte le viti per rack e i dadi a gabbia per montare le apparecchiature. Include un ripiano e un rotolo di nastro a strappo. Conforme a EIA/ECA-310-E
- **PROGETTATO PER IL RAFFREDDAMENTO:** Struttura ventilata con porta anteriore e pannelli laterali in

robusto reticolato per garantire un adeguato flusso d'aria, predisposto per la ventilazione attiva con un massimo di 4 ventole da 120mm opzionali

Hardware

| | |
|----------------------------|---|
| Norme di garanzia | 5 Years |
| Montabile a parete | Sì |
| Tipo rack | 2 staffe |
| Tipo frame | Armadio montato |
| Altezza U | 9U |
| Funzioni speciali | Guide di montaggio regolabili Gestione cavi integrata Perni di messa a terra Consegna con assemblaggio completo Marcature per unità rack Montabile a parete con cerniere di accesso posteriore |
| Profilo guida di montaggio | L-Shape |
| Opzioni di raffreddamento | Quattro ventole opzionali: 120 mm |
| Mounting Hole Types | Quadrato (per dado a gabbia) Foro filettato |
| Standard del settore | EIA/ECA-310-E |

Prestazioni

| | |
|-----------------|------------------|
| Weight Capacity | 198.4 lb [90 kg] |
|-----------------|------------------|

Note/requisiti speciali

| | |
|------|--|
| Nota | Include il prodotto CABSHELFV1U e 2 coppie di chiavi |
|------|--|

Caratteristiche

fisiche

| | |
|---|--|
| Colore | Nero |
| Tipo sportello anteriore | Maglie in acciaio |
| Caratteristiche dello sportello anteriore | Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello anteriore reversibile e rimovibile |
| Tipo pannello laterale | Maglie in acciaio |
| Caratteristiche dei pannelli laterali | Lucchetto di sicurezza a chiave con pannelli laterali rimovibili |

Product Measurements

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Larghezza interna | 23.4 in [59.4 cm] |
| Profondità interna | 17.0 in [43.3 cm] |
| Lunghezza prodotto | 17.7 in [45.0 cm] |
| Larghezza prodotto | 23.6 in [60.0 cm] |
| Altezza prodotto | 19.8 in [50.4 cm] |
| Peso prodotto | 39.0 lb [17.7 kg] |
| Profondità di montaggio massima | 14.6 in [37 cm] |

Informazioni confezione

| | |
|--|-------------------|
| Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio) | No |
| Lunghezza Confezione | 20.7 in [52.7 cm] |
| Package Width | 26.7 in [67.7 cm] |
| Package Height | 23.2 in [59.0 cm] |
| Peso spedizione (confezione) | 45.0 lb [20.4 kg] |

Contenuto della confezione

| | |
|---------------|---|
| Incluso nella | 1 - box esterno per il montaggio a parete |
|---------------|---|

confezione

- 1 - ripiano da 1U
- 1 - rotolo di tessuto per cavi con chiusura a strappo
- 36 - dadi a gabbia 12-24
- 36 - viti 12-24
- 2 - chiavi porte
- 2 - chiavi pannello laterale
- 1 - Manuale di istruzioni

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

5 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.