

Convertisseur 3G SDI vers HDMI avec sortie SDI en boucle jusqu'à 230m - Noir

Product ID: SDI2HD



Le convertisseur SDI2HD 3G-SDI vers HDMI permet de transformer un signal vidéo 3G-SDI en sortie vidéo HDMI. L'adaptateur comporte un port d'installation en série 3G-SDI, ce qui vous permet de prolonger la source SDI jusqu'à 230 m par câble coaxial standard, pour une distribution vidéo HD-SDI à grande échelle.

Pour garantir une vidéo haute définition de qualité parfaite, le convertisseur SDI-HDMI prend en charge des résolutions jusqu'à 1080p, ce qui vous permet de convertir du SDI en HDMI sans sacrifier la qualité vidéo.

Pour une installation sans souci, le convertisseur SDI vers HDMI constitue une solution plug-and-play incluant des supports de montage déjà installés et ne nécessitant aucun logiciel ni pilote.

Le modèle SDI2HD bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Convertissez un lecteur vidéo 3G-SDI en HDMI jusqu'à 300 m
- Branchez votre écran HDMI à un lecteur vidéo 3G-SDI
- Créez une sortie vers un écran HDMI et prolongez votre lecteur 3G-SDI de 300 m à l'aide du port d'installation en série

Features

- Prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200/1080p

- Conversion plug-and-play SDI vers HDMI
- Reçoit des signaux 3G-SDI jusqu'à 230 m
- Port d'installation en série intégré 3G-SDI
- Prend en charge les décodages audio AES et EBU
- Supports de montage déjà installés

Matériel	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Active
	Entrée AV	SDI (BNC)
	Nombre de ports	1
	Sortie AV	HDMI
	Sortie AV	SDI (BNC)
	Câblage	Coaxial
	Prise en charge audio	Yes
	Montage sur bâti	Yes
	ID du chipset	Gennum - GV7600
	Mode cascade	Yes
Performance	Vitesse max. de transfert de données	2.97 Gbit/s
	Longueur max. de câble	754.4 ft [230 m]
	Distance max.	230 m / 755 ft
	Résolutions numériques max.	1080p
	Résolutions prises en charge	1920x1080 (1080p) @ 24, 25, 30, 50 & 60 FPS
	Prise en charge grand écran	1280x720 (720p) @ 24, 25, 30, 50 & 60 FPS
	Spécifications audio	Yes
	Spécifications générales	Audio numérique 8 voies à 48 kHz
		Prend en charge les formats 525i et 625i SD D1
		Prend en charge la vidéo numérique composant 8 bits ou 10 bits :
		RGB ou YCbCr 4:4:4 échantillonnée
		YCbCr 4:2:2 ou 4:2:0 échantillonnée

Connecteur(s)	Types de connecteur	SDI (BNC)
	Connecteur A	SDI (BNC)
	Connecteur B	HDMI (19 pin)
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	AC Adapter Included
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	0.5 A
	Tension de sortie	5 DC
	Courant de sortie	2 A
	Center Tip Polarity	Positive
	Type de prise	M
	Consommation électrique	10
	Conditions environnementales	Température de fonctionnement
Température de stockage		-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humidité		Humidité relative de 5 à 90 % (sans condensation)
Caractéristiques physiques	Couleur	Black
	Longueur du produit	3.9 in [100.000 mm]
	Largeur du produit	2.8 in [70.000 mm]
	Hauteur du produit	1.0 in [25.000 mm]
	Poids du produit	7.3 oz [207.000 g]
Informations d'emballage	Package Length	6.0 in [1.5 cm]
	Package Width	8.5 in [2.2 cm]
	Package Height	2.0 in [52.000 mm]
	Poids brut	17.4 oz [492.000 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	Adaptateur SDI vers HDMI
	Inclus dans le paquet	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU)
	Inclus dans le paquet	Manuel d'instruction

Inclus dans le paquet

Support de montage (fixé)

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

