

Borrador Autónomo USB 3.0 a SATA III de 1 Bahía para Disco Duro o SSD - Sanitizador
- 4Kn - 9 Modos de Borrado - Pantalla LCD - Puerto DB-9 de Impresora - TAA

ID del Producto: SDOCK1EU3P2



Este borrador de unidades de disco duro le permite suprimir el contenido de un disco SATA de estado sólido (SSD) o disco duro convencional (DD), sin necesidad de conectar con un computador anfitrión. Es compatible con unidades de 2,5" y 3,5", así como con SATA I, II y III, y unidades de gran capacidad, incluyendo unidades 4Kn.

Puede utilizar este dispositivo borrador de forma totalmente confiable para dejar de utilizar, reutilizar o reaprovechar una unidad de disco duro. En la unidad no quedará ningún contenido ni se podrá acceder a él mediante software de recuperación de datos.

El dispositivo borrador de unidades SSD y DD es compatible con nueve modos de borrado, a fin de ajustarse a diversos requisitos de seguridad, incluyendo:

- Borrado rápido ("Quick Erase")
- Sobreescritura con un pase o varios pases ("Single and Multi-pass Overwrites")
- Borrado personalizado ("Custom Erase")
- Borrado seguro ("Secure Erase")
- Borrado seguro avanzado ("Enhanced Secure Erase")

Esta función de borrado garantiza que se purgan los datos (borrado seguro), lo cual es un requisito de agencias y organizaciones gubernamentales, que tienen directrices muy estrictas sobre la eliminación de datos. La depuración es un método muy seguro de borrar datos de su dispositivo de almacenamiento, compatible con la norma NIST 800-88 Rev. 1 del Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST, por su sigla del inglés) sobre limpieza de medios.

El borrador de unidades de disco duro le permite conectar con una impresora RS232 serial para imprimir un registro del proceso de borrado. El recibo impreso contiene los datos de hora y fecha de borrado, así como el modo de borrado utilizado.

El indicador LCD también le permite controlar la terminación y el rendimiento del borrado.


El dispositivo borrador se puede utilizar como replicador de puertos SATA cuando se conecta a un computador equipado con USB 3.0. Compatible con velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbps.

Cuando se utilice como un replicador de puertos es posible:

- Hacer una copia de una unidad
- Hacer una prueba de una unidad
- Transferir datos de una unidad

El modelo SDOCK1EU3P2 cumple con las normas TAA y está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Técnicos de informática y profesionales de empresa que necesitan borrar rápidamente y de forma segura unidades SSD o HDD
- Administradores de sistemas, profesionales de informática y administradores de empresas que necesitan un acceso rápido a las unidades de disco
- Técnicos de informática que prueban o evalúan regularmente diferentes unidades y necesitan intercambiarlas

Características

- **BORRADOR AUTÓNOMO DE DISCOS DUROS DE 4KN:** Este borrador de disco duro de una bahía es compatible con unidades de sector de 4Kn, funciona como un adaptador de USB a SATA y es capaz de

borrar unidades sin conexión a un anfitrión

- **COMPATIBILIDAD CON UNIDADES:** Funciona con unidades SATA de 2,5/3,5" de cualquier formato de fichero - 4Kn - Independiente del sistema operativo - SATA III - Compatible con adaptadores: mSATA (SAT32MSAT257), SATA M.2 (SAT32M225) que se venden por separado
- **MODOS DE BORRADO:** Borrado rápido, sobrescritura de 1/3/7 pasadas, personalizado, seguro y seguro mejorado (cumple con NIST SP 800-88 Rev 1 de borrado/purga), criptográfico - Puerto de impresora DB-9 (RS232) - USB 5Gb - Diseño sin herramientas - TAA.
- **PANTALLA LCD DE MENÚ LCD:** Navegación por botones que facilita la configuración y el ajuste de la unidad - LEDs multifunción - Firmware actualizable - Incluye un cable USB 3.2 (5 Gbps) Tipo-A de 0,9m y un adaptador universal de corriente
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este borrador de discos duros autónomo está respaldado por 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Extraíble
ID del Conjunto de Chips	Xilinx - Spartan-6

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	3Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
4Kn Support	Sí
S.M.A.R.T. Support	Sí
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)

Soporte para Multiplicador de Puertos	No
Modos de borrado	Quick Erase 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Overwrite 7-Pass Overwrite Custom Erase Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge) Enhanced Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge) Cryptographic Erase
Capacidad Máxima de la Unidad	Probado con discos duros de hasta 10TB y 7200RPM
Soporta Hot Swap	Sí
MTBF	8640 horas
Conector(es)	
Conectores de la Unidad	2 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host	1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)
Otra(s) Interfaz(ces)	1 - DB 9-pin Serial
Software	
Compatibilidad OS	Independiente del Sistema Operativo; No requiere de software o controladores
Observaciones / Requisitos	
Nota	La impresión de recibos a través del puerto serie RS232 requiere una impresora compatible con el lenguaje de control de impresoras ESC/P.
Indicadores	

Indicadores LED	1 - Pantalla LCD de 2 líneas en la parte superior
	1 - LED de alimentación
	1 - Indicador LED de actividad
	1 - Indicador LED de detección de HPA/DCO

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	1.4 A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	5 A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	60

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Humedad	HR 10% ~ 90%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	5.5 in [14 cm]
Ancho del Producto	4.8 in [12.3 cm]
Altura del Producto	2.8 in [7 cm]

Peso del Producto 23.2 oz [656 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	14.7 in [37.4 cm]
Ancho de la Caja	7.3 in [18.5 cm]
Altura de la Caja	3.5 in [8.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.5 lb [2.0 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - borrador de discos duros y base de conexión
	1 - Cable USB 3.0
	1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
	1 - guía rápida de inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.