

## Console KVM à 16 ports pour rack de serveur - 19 pouces - 1U

N° de produit: RKCONS1916K



Cette console KVM 1U à 16 ports permet de contrôler intégralement le clavier, l'écran et la souris de 16 ordinateurs. La console à montage en rack s'installe dans un espace de rack 1U, offrant une solution économe en espace pour un contrôle complet par la console.

Ce commutateur KVM à 16 ports fournit tous les contrôles indispensables dont vous aurez besoin pour gérer de manière économique votre salle de serveurs. La console dispose d'un pavé tactile et d'un clavier intégrés pour un contrôle intuitif, ainsi que d'un écran LCD prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 1280 x 1024.

Cette console LCD à montage en rack polyvalente possède un écran de 19 pouces. Optimisez votre productivité grâce à l'espace d'écran augmenté qui vous permet d'exécuter plusieurs applications sur le même écran.

La console se glisse dans un espace de rack 1U, ce qui vous permet de surveiller et de contrôler facilement 16 serveurs, et même plus encore s'ils sont connectés via un commutateur KVM. La console VGA à montage en rack dispose d'une poignée qui permet de la glisser facilement hors du rack de serveur, puis de l'y remettre, tout en maintenant votre zone de travail organisée et non encombrée.

La console LCD à montage en rack dispose d'un module KVM à 16 ports qui vous permet de la connecter directement à 16 serveurs. Vous pouvez également y connecter d'autres serveurs en utilisant des commutateurs KVM dans une configuration en cascade (installés en série). Ce module KVM offre la flexibilité dont vous avez besoin pour intégrer facilement la console dans votre infrastructure de serveurs actuelle.

Le modèle RKCONS1916K bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

- Commandez un système unique ou d'une dizaine d'ordinateurs connectés à un commutateur KVM
- Améliorez l'utilisation de l'espace interne de votre armoire de serveur
- Gère les commutateurs KVM et les serveurs montés dans une armoire

## Spécifications techniques

- Économisez de l'argent et réduisez les complications grâce à une console LCD à montage en rack rentable
- Réduisez l'encombrement de votre salle de serveurs grâce au design de montage en rack 1U
- Intégration intuitive du système avec une prise en charge directe de seize serveurs au maximum
- Pavé tactile et clavier intégrés
- Résolution allant jusqu'à 1280 x 1024

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Hauteur U	1U
Touche de verrouillage	Non
Prise en charge audio	Non
Taille de l'écran	19in
Type de panneau	Matrice active TFT LCD
Nombre de ports KVM	16
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	VGA
Prise en charge écran	1 double

Montage sur bâti	Oui
Câbles inclus	Oui
Mode cascade	Non

---

#### Performance

Contrôle IP KVM	Non
Résolutions analogiques max.	1280 x 1024
Résolutions prises en charge	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1280 x 1024  <i>Lower resolutions are also supported</i>
Rapport de contraste	1000:1
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Intensité de couleur	16,7 M couleurs, 8 bits
Prise en charge du pas de masque	0.264 x 0.264 mm
Nombre max. d'utilisateurs	1
MTBF	50 000 heures

---

#### Connecteur(s)

Interface(s) console	VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Connecteurs hôte	VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Autre(s) interface(s)	VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	USB Type-A (4 broches) USB 2.0

---

#### Alimentation

Adaptateur	International Power Cords
------------	---------------------------



d'alimentation inclus	
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	1.5A
Consommation électrique	23W

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 10 % à 80 %

---

Caractéristiques physiques

Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	25.3 in [64.3 cm]
Largeur du produit	19.0 in [48.3 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [43.0 mm]
Poids du produit	29.8 lb [13.5 kg]
Profondeur de montage maximal	35.0 in [89 cm]
Profondeur de montage minimale	23.8 in [60.5 cm]

---

Informations d'emballage

Package Length	30.1 in [76.5 cm]
Package Width	24.2 in [61.5 cm]
Package Height	7.5 in [19.0 cm]
Poids brut	46.4 lb [21.0 kg]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet	Console KVM
	Câbles KVM de 1,8 m
	Écrous cage M5
	Vis M5
	Cordons d'alimentation (Amérique du Nord / JP / GB / EU / AU)
	Rails de montage (longueurs variables)
	Guide de démarrage rapide

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

