

2U Rack scharnierend afdekpaneel - 2U blindpaneel

Productcode: RKPMLHS2U



Het RKPMLHS2U 2U scharnierende rack afdekpaneel wordt bevestigd aan een standaard 19 inch rack met 2 of 4 stijlen om de organisatie en het uiterlijk van uw rack te verbeteren, terwijl u toch gemakkelijk toegang blijft behouden en de luchtstroom wordt geleid. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Het scharnierende afdekpaneel is omkeerbaar, waardoor het zowel van de linker- als rechterkant kan worden geopend, terwijl de ongebruikte rackruimtes worden afgedekt voor een professionele look.

Het afdekpaneel is gemaakt van hoogwaardig staal voor een lange levensduur en het robuuste design geleidt de luchtstroom langs de achterkant van het rack, in plaats van er door heen. Voor gemakkelijke installatie worden bij dit rackpaneel installatieschroeven (10-32) geleverd.

Voor een ventilatiepaneel zie ons 2U scharnierend en ventilerend rackafdekpaneel (RKPMLHV2U).

Gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Vul ongebruikte tussenruimtes tussen apparatuur in server racks en -kasten, terwijl u toch toegang hebt tot de binnenkant van het rack

Eigenschappen



- Scharnierend voor gemakkelijke toegang tot rackcomponenten
- Omkeerbaar - zowel van de linker- als rechterkant te openen
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- 2U rack paneeldesign
- Robuust uitgevoerd in staal
- Wordt gemonteerd aan standaard 19 inch server racks met 2 of 4 pennen
- Inclusief rackschroeven

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	2U
Industriestandaarden	EIA RS310-D
Montage-opties	Frontmontage (alleen voorzijde)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Gewicht product	19.6 oz [554.5 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	19.9 in [50.5 cm]
Package Width	3.9 in [100 mm]
Package Height	1.6 in [40 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	23.2 oz [658.6 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2U scharnierend niet-ventilerend rekpaneel
-------------	--



5/8 inch nr. 10-32 UNF-schroeven

#10-32 UNF plaatmoeren

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

