

Cavo USB-C Angolato Robusto da 2 m, USB 3.2 Gen 1 (5Gbps), Cavo Dati USB-C a 90°, DP Alt Mode 4K 60Hz, Power Delivery 100W – Cavo USB Tipo-C Angolare

ID prodotto: RUSB315CC2MBR



Collega dispositivi sorgente e periferiche USB 5Gbps utilizzando questo cavo USB Tipo C robusto ad angolo retto di 2 metri. Posiziona la connessione USB-C ad angolo retto lungo il dispositivo per ridurre l'ingombro dei cavi ed evitare sforzi prolungati dovuti alla flessione.

È ideale per il trasferimento di dati a 5 Gbps verso dispositivi di archiviazione esterni abilitati all'USB-C o come connessione a cavo singolo da un dock USB tipo C a un laptop.

Il cavo USB-C robusto supporta video fino a 4K 60Hz su DisplayPort 1.2 Alt Mode, ed è compatibile con risoluzioni di 1080p e inferiori.

Progettato per resistere all'uso intensivo, il cavo USB-C è dotato di un nucleo in fibra aramidica e di un resistente rivestimento esterno in TPE. Questa struttura robusta protegge da sfilacciamenti o rotture e resiste agli aggrovigliamenti.

Questo cavo USB Tipo C è dotato di Power Delivery (PD) 3.0 con uscita PD fino a 100W. Consente di alimentare e ricaricare un computer portatile USB-C, come Apple MacBook, Lenovo ThinkPad o Microsoft Surface con un'uscita fino a 100 W tramite USB Power Delivery 3.0. Collega il cavo USB-C da un laptop a un caricabatterie da parete USB-C o a una docking station.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

### Caratteristiche

- **CAVO USB AD ANGOLO RETTO:** Il robusto cavo USB-C è dotato di un connettore ad angolo retto - Il connettore a 90 gradi ideale per il collegamento in spazi ristretti, ottimizza il passaggio del cavo senza sottoporre connettore e dispositivo a sforzi inutili
- **COSTRUZIONE DUREVOLE:** rinforzato con fibra aramidica per migliorare la flessibilità e proteggere dall'usura. Robusti dispositivi antistrappo con raggio di curvatura di 8 mm. Connatori nichelati con una tolleranza di oltre 10.000 cicli di inserimento
- **USB-C CON FUNZIONALITÀ COMPLETE:** Il cavo USB C ad angolo retto supporta velocità di trasferimento fino a 5 Gbps, DP Alt Mode 4K 60Hz e 100W Power Delivery. Compatibilità universale tra laptop USB-C, docking station, monitor UHD e dispositivi esterni
- **PROGETTAZIONE ATTENTA:** chip E-Marker incorporato per un'uscita costante di dati, video e PD. Rivestimento esterno in TPE flessibile non tossico, privo di alogenzi e conforme alla direttiva RoH. Schermatura in alluminio-Mylar per una maggiore protezione EMI
- **PRESTAZIONI:** USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - 4K 60Hz DP Alt Mode 1.2 - 100W Power Delivery - 2m - Nero - O.D. 4.8mm - Dock e ricarica di un laptop USB-C con un'unica connessione - Ottimizzazione dell'instradamento del cavo verso un dispositivo USB Type-C

---

#### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Active or Passive Adapter	Passivo
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

---

#### Prestazioni

Video Revision	DisplayPort 1.2
Lunghezza max cavo	6.6 ft [2 m]
Risoluzioni digitali massime	4K 60Hz
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

---

#### Connettore/i

Connettore A	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
--------------	---

1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)

---

Alimentazione

Power Delivery 100W

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 0%~85% RH

---

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Stile connettori Right Angle to Straight

Lunghezza del cavo 6.6 ft [2 m]

OD cavo 0.2 in [4.8 mm]

Lunghezza prodotto 6.6 ft [2.0 m]

Larghezza prodotto 1.0 in [2.5 cm]

Altezza prodotto 0.5 in [1.2 cm]

Peso prodotto 2.9 oz [81.0 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 6.5 in [16.6 cm]

Larghezza del Pacco 4.8 in [12.3 cm]

Altezza del Pacco 0.7 in [1.8 cm]

Peso spedizione (confezione) 3.0 oz [84.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione

1 - Cavo USB-C ad Angolo Retto da 2 m

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty

2 Anni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

