

Cable USB-C de 50cm - Acodado - USB 10 Gbps - Entrega de Alimentación de 100W (5A) - Modo Alt. de DP 8K 60 Hz / 4K 144 Hz - Cable USB Tipo C - Compatible con Thunderbolt

ID del Producto: RUSB31CC50CMBR



Conecte dispositivos USB de 10 Gbps de origen y periféricos, utilizando este resistente cable USB Type-C en ángulo recto de 50cm. Coloque la conexión USB-C en ángulo recto a lo largo del dispositivo para reducir el desorden de cables y evitar el esfuerzo prolongado al doblarlo.

Es ideal para la transferencia de datos a 10Gbps a dispositivos de almacenamiento externo habilitados para USB-C, o como conexión de un solo cable desde una base USB-C a un ordenador portátil.

El resistente cable USB-C admite vídeo de hasta 4K a 60 Hz a través de DisplayPort 1.2 Alt Mode, y es compatible con 1080p y resoluciones inferiores.

Diseñado para soportar un uso intensivo, el cable USB-C cuenta con un núcleo de fibra de aramida y un revestimiento exterior de TPE duradero. Esta construcción de alta resistencia protege contra el deshilachado o la rotura y resiste los enredos.

Este cable USB Tipo-C cuenta con Power Delivery (PD) 3.0 con una salida PD de hasta 100 W. Alimente y cargue un portátil USB-C, como Apple MacBook, Lenovo ThinkPad o Microsoft Surface con una salida de hasta 100 W a través de USB Power Delivery 3.0. Conecte el cable USB-C de un portátil a un cargador de pared USB-C o a una docking station.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **CABLE USB EN ÁNGULO RECTO** Cuenta con un conector USB-C en ángulo recto - Ideal para conectar en espacios reducidos - El conector de 90 grados optimiza el tendido del cable sin ejercer una tensión innecesaria sobre el conector y el dispositivo
- **CONSTRUCCIÓN DURADERA:** Reforzado con fibra de aramida para mejorar la flexibilidad y la protección frente al desgaste - Robustos aliviadores de tensión con radio de doblez de 8mm - Conectores niquelados clasificados para más de 10.000 ciclos de inserción
- **USB-C CON TODAS LAS FUNCIONES:** Admite velocidades de transferencia de hasta 10 Gbps, modo 8K 60Hz DP Alt y entrega de alimentación de 100 W - Compatibilidad universal entre portátiles USB-C, docking stations, monitores UHD y dispositivos externos
- **DISEÑO PENSADO:** Chip E-Marker incorporado para una salida consistente de datos, vídeo y entrega de alimentación - Cubierta de TPE flexible no tóxica - No contiene halógenos - RoHS - Blindaje de aluminio-mylar para una mayor protección EMI
- **RENDIMIENTO:** USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps); 8K 60Hz / 4K 144Hz DP Modo Alt. de DP 1.2 - 100W de entrega de alimentación - 50cm - Negro - Diámetro exterior de 4,8mm - Acople y cargue un portátil USB-C a través de una sola conexión

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Active or Passive Adapter	Pasivo
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Video Revision	DisplayPort 1.2
Longitud Máxima del Cable	1.6 ft [0.5 m]
Resolución Digital Máxima	8K 60Hz
Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

Conecotor(es)

Conecotor A 1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)

1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)

Requisitos de Energía

Power Delivery 100W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad HR 0%~85%

Características Físicas

Color Negro

Estilo de Conecotor Right Angle to Straight

Longitud del Cable 19.7 in [50 cm]

Cable OD 0.2 in [4.8 mm]

Longitud del Producto 19.7 in [50.0 cm]

Ancho del Producto 1.0 in [2.6 cm]

Altura del Producto 0.2 in [6.3 mm]

Peso del Producto 0.9 oz [25.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 7.4 in [18.9 cm]

Ancho de la Caja 5.0 in [12.7 cm]

Altura de la Caja 0.4 in [1.1 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 1.0 oz [28.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable de 50cm USB-C Acodado a la Derecha

Información Acerca de la Garantía

Warranty 2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

