

Base USB 3.0 y eSATA Copiadora de Unidades de Disco SATA - Clonador Autónomo SATA de 6Gbps para Copiado de Alta Velocidad

ID del Producto: SDOCK2U33RE



La estación de conexión para doble disco duro SATA HDD/SSD de 2,5"/3,5", modelo SDOCK2U33RE, permite duplicar/clonar una unidad de disco duro existente sin un sistema de ordenador anfitrión, o bien conectar e intercambiar, de forma simultánea, unidades de disco duro de un ordenador de sobremesa o portátil, a través de un único puerto eSATA o USB.

El modelo SDOCK2U33RE ofrece un rendimiento de doble función muy práctico. Como duplicador, permite crear una copia exacta sector a sector de un disco duro a otro, incluidas las particiones e información del sector de arranque, lo cual garantiza la integridad y coherencia en el caso de operaciones delicadas, como la recuperación de datos. Como base de conexión de un disco duro externo, el modelo SDOCK2U33RE permite conectar individualmente las unidades a través de eSATA o USB, y cada ranura de unidad soporta individualmente unidades de disco duro de 2,5" o 3,5" de alta capacidad (HDD) o de unidades de estado sólido (SSD), de las que se han hecho pruebas de hasta 4 TB.

La compatibilidad con SATA III (6 Gbps) permite maximizar la eficacia mediante velocidades de duplicación de hasta 22 GB por minuto, así como velocidades de conexión eSATA de hasta 6 Gbps. La base de conexión también se puede conectar mediante USB 3.0 con UASP, para velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps (70% más rápido que USB 3.0 convencional). Para obtener más detalles, véase a continuación los resultados de las pruebas UASP.

Los botones para el funcionamiento/uso y la instalación plug-and play son características del diseño sencillo del duplicador, para un uso sin complicaciones. El dispositivo SDOCK2U33RE permite la rápida conexión de discos duros o el inicio de duplicación de discos duros solo con pulsar un botón. Además, la barra LED de progreso integrada ahorra tiempo, ya que permite la fácil monitorización de todo el proceso de duplicación, a fin de saber exactamente cuando se debe iniciar la siguiente operación.

Para posibilitar su compatibilidad con otros tipos de unidades en aplicaciones de duplicación y borrado

rápido, el modelo SDOCK2U33RE permite el uso de varios tipos de adaptadores. Los siguientes adaptadores StarTech.com han sido específicamente probados con el propósito de garantizar su compatibilidad con este duplicador de unidades de disco:

- SAT2IDEADP

Unidades mSATA - SAT2MSAT25

Unidades M.2 (NGFF) - SAT32M225

El modelo SDOCK2U33RE está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

Soporte para UASP en Windows 8, Mac OSX (10.8 o superior) y Linux. En las pruebas realizadas, UASP obtuvo un rendimiento con una velocidad de lectura 70% más rápida y una velocidad de escritura 40% más rápida, en contraste con el rendimiento máximo de USB 3.0 convencional.

A la misma plena capacidad de rendimiento, las pruebas de UASP también muestran un 80% de reducción en los recursos necesarios de procesador.

Los resultados de las pruebas se obtuvieron al utilizar un sistema Ivy Bridge de Intel®, una caja de StarTech.com con UASP disponible, así como una unidad SATA III de estado sólido (SSD).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Duplicación/copia idéntica de sectores de un disco, a fin de crear una réplica exacta de una unidad de disco de origen en otra unidad diferente
- Creación de copias de seguridad idénticas para compilaciones de sistema que requieran la misma imagen de la unidad
- Intercambio o acceso rápido de unidades de disco sin caja, a fin de facilitar la recuperación/el copiado de seguridad de datos

Características

- Duplicación independiente sector a sector de unidades de disco, a velocidades de hasta 22 GB por minuto
- Soporta unidades de disco duro (HDD) y unidades de estado sólido (SSD) de 2,5 y 3,5 pulgadas
- Conexiones de interfaz eSATA y USB 3.0 anfitrión
- Estación de conexión y duplicador de disco duro 1:1

- Compatible con SATA III (6 Gbps) y UASP para un rendimiento óptimo
- Admite la capacidad de doble unidad de hasta 4 TB por ranura (8 TB en total)
- Compatible con unidades SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Diseño con bahía doble y carga por ranura superior, con puertas de la unidad

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Interfaz	USB 3.0 & eSATA
Cantidad de Unidades	2
Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Extraíble
ID del Conjunto de Chips	JMicron - JMS562

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
RAID	No
Duplication Modes	Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed	22GBpm
Capacidad Máxima de la Unidad	Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 4 TB y 7200 RPM por bahía en discos duros de 3,5" (8 TB en total), así como 2 TB y 5900 RPM por bahía en discos



duros de 2,5" (2 TB en total)

Conector(es)		
Conectores de la Unidad	Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)	
Conectores del Host	USB Type-B (9 pines) USB 3.0 eSATA (7 pines, datos)	
Software		
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required	
Indicadores		
Indicadores LED	Estado de la unidad Indicador de encendido Indicador de modo Indicador de estado	
Requisitos de Energía		
Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido	
Tensión de Entrada	100 - 240 AC	
Corriente de Entrada	1.3 A	
Tensión de Salida	12V DC	
Alimentación de Salida	3000 mA	
Consumo de Energía	36	
Requisitos Ambientales		
Temperatura Operativa	5°C - 35°C (41°C to 95°C)	
Temperatura de Almacenamiento	-20°C - 50°C (-4°C to 122°C)	
Humedad	20% a 80% RH (humedad relativa)	

Características
Físicas

Color	Negro
Longitud del Producto	5.8 in [14.7 cm]
Ancho del Producto	5.2 in [13.2 cm]
Altura del Producto	2.8 in [70 mm]
Peso del Producto	18.6 oz [528 g]

Información de la
Caja

Longitud de la Caja	4.6 in [11.8 cm]
Ancho de la Caja	7.5 in [19 cm]
Altura de la Caja	8.4 in [21.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.3 lb [1.0 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	Base de conexión de duplicador de disco SATA HDD
	Cable USB 3.0
	Cable eSATA
	adaptador universal de alimentación (NA, RU, UE, ANZ)
	Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

