

Boîtier USB 3.0 pour disque dur SATA III de 2,5" - Boîtier HDD / SSD portable avec cryptage de données

N° de produit: S2510BU33PW



Le boîtier de disque dur chiffré USB 3.0 S2510BU33PW transforme votre disque dur SATA (HDD) ou votre lecteur à état solide (SSD) 2,5 pouces en un disque externe à chiffrement AES.

Grâce au chiffrement AES (Advanced Encryption Standard) de 256 bits, toutes les données du disque dur installé dans le boîtier sont protégées contre les utilisateurs non autorisés. Une fois le chiffrement est défini, il ne sera possible de consulter le contenu qu'en entrant sur l'élégant clavier intégré le NIP personnalisé que vous aurez choisi. Le chiffrement est matériel, ce qui vous évite le fardeau de devoir installer et configurer un logiciel.

D'une efficacité maximale, le boîtier de disque dur permet un transfert par USB 3.0 jusqu'à 5 Gb/s. Il accepte également les disques SATA III avec les mêmes excellents résultats, ce qui vous permet d'accéder en externe à un SSD SATA 6 Gb/s.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Protégez-vous et protégez vos clients contre le vol d'identité avec la sauvegarde par codage matériel de documents confidentiels (p. ex., financiers)
- Protégez vos documents importants lors de vos déplacements en utilisant un disque dur chiffré que personne d'autre ne pourra lire en cas de perte ou de vol
- Enregistrez et ouvrez rapidement des fichiers de votre disque SATA III externe

Spécifications techniques

- Sécurisez et protégez vos données de disque externe par chiffrement 256 bits en temps réel
- Fonctionnement sans souci grâce au clavier tactile intégré
- Fonctionnement optimal grâce à la prise en charge de vitesses de transfert SATA III jusqu'à 6 Gb/s
- S'adapte aux lecteurs compacts SATA de 2,5 po d'une hauteur jusqu'à 9,5 mm
- Installation plug-and-play
- Compatible avec USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gb/s/480 Mb/s/12 Mb/s)

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Ventilateur(s)	Non
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Type de bus	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Nombre de disques	1
Taille du disque	2.5in
Disques compatibles	SATA
Installation du disque	Fixe
ID du chipset	Renesas/NEC - M0LU03

Performance

Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Prise en charge UASP	Non

Type et débit	SATA III (6 Gbps)
Capacité max. de disque	Actuellement testé avec des disques durs de 5 400 tr/min pouvant atteindre 3 To
Capacité échange à chaud	Non
Spécifications générales	Chiffrement matériel AES 256 bits
Connecteur(s)	
Connecteurs de disque	1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
Connecteurs hôte	1 - USB 3.0 Micro-B (10 broches , SuperSpeed)
Logiciel	
Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration	
Remarque	Il est conseillé d'utiliser ce boîtier comme dispositif de stockage supplémentaire pour des fichiers importants, et non pas pour la sauvegarde (sauf s'il fait également l'objet d'une sauvegarde régulière)
Indicateurs	
Indicateurs lumineux	1 - Affichage OLED
Alimentation	
Source d'alimentation	Alimentation par USB
Tension d'entrée	5V DC
Tension de sortie	5 DC
Conditions environnementales	
Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative > 70 %

Caractéristiques
physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Hauteur de disque max.	0.4 in [9.5 mm]
Longueur du produit	4.8 in [12.3 cm]
Largeur du produit	3.0 in [7.7 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.4 cm]
Poids du produit	3.3 oz [94.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.6 in [21.8 cm]
Package Width	5.9 in [15.1 cm]
Package Height	2.1 in [53.0 mm]
Poids brut	0.7 lb [0.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Boîtier de disque dur USB 3.0 vers SATA III 2,5" avec chiffrement
	1 - Câble USB 3.0
	1 - Boîtier de lecteur
	2 - Vis d'installation de lecteur
	1 - Mini tournevis
	1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis