

Station d'accueil USB 3.0 pour 2 disques durs SATA 2,5"/3,5" - Dock HDD/SSD à deux baies

N° de produit: SDOCK2U33V



Cette station d'accueil pour disques HDD/SSD SATA à deux baies vous permet d'installer et d'échanger simultanément les disques de votre ordinateur de bureau ou portable via un seul port USB. Elle prend en charge deux disques durs HDD ou SSD SATA 2,5/3,5".

Cette station d'accueil à deux baies prend en charge la technologie USB 3.0, également appelée USB 3.1 Gen 1, offrant des vitesses de transfert de données jusqu'à 5 Gb/s. Elle prend également en charge le protocole UASP pour des performances améliorées.

Idéale pour les professionnels des IT, tels que les administrateurs système et les techniciens, cette station d'accueil de disque dur vous permet d'optimiser l'efficacité des tâches d'administration des appareils, telles que la duplication des images disques, la récupération de données, la sauvegarde et l'archivage des disques durs, ou encore le transfert de contenu entre les disques et les appareils. Elle optimise également votre flux de travail en fournissant un accès rapide aux disques durs et en vous permettant de les échanger facilement selon les besoins.

Conçue pour offrir un accès simplifié aux disques, la station d'accueil de disque dur optimise votre flux de travail en fournissant un accès rapide à deux disques durs et en vous permettant de les échanger facilement selon les besoins. Dotée d'un mode de chargement pratique par le dessus, la station d'accueil de disque dur est équipée de portes d'accès aux disques indépendantes, permettant d'ajouter ou de retirer facilement les disques.

Pour une configuration simplifiée, la station d'accueil pour disques HDD/SSD SATA à deux baies est indépendante du système d'exploitation et ne nécessite aucune installation de pilote ou logiciel.

Le modèle SDOCK2U33V bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Idéale pour les concepteurs système et autres experts informatiques nécessitant un accès rapide aux disques à des fins de création d'image
- Sauvegarde rapide de données vers un disque externe à des fins d'archivage
- Transférez les données d'un disque dur vers un autre
- Sauvegardez vos données importantes, puis rangez votre disque dur dans un endroit sûr

Spécifications techniques

- Accédez simultanément à deux HDD ou SSD SATA 2,5"/3,5" et échangez-les à chaud
- USB 3.0 avec vitesses de transfert de données jusqu'à 5 Gb/s
- Mode de chargement pratique par le dessus avec portes d'accès aux disques indépendantes
- Installation plug-and-play
- Configuration simplifiée sans pilote ni logiciel à installer

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Ventilateur(s)	Non
Interface	USB 3.0
Type de bus	USB 3.0
Nombre de disques	2
Taille du disque	2.5in & 3.5in
Disques compatibles	SATA
Installation du disque	Amovible
ID du chipset	ASMedia - ASM1153E

Performance

Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Prise en charge UASP	Oui
Support TRIM	Oui
4Kn Support	Oui
S.M.A.R.T. Support	Oui
Type et débit	SATA III (6 Gbps)
Prise en charge multiplicateur de port	Non
RAID	Non
Capacité max. de disque	Actuellement testé avec des disques durs de 10 To maximum à 7 200 tr/min

Connecteur(s)

Connecteurs de disque	Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
Connecteurs hôte	USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
----------	--

Indicateurs

Indicateurs lumineux	LED d'activité des disques DEL d'alimentation
----------------------	--

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC

Courant d'entrée	1.5 A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	3 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	36

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Humidité	Humidité relative de 20 à 80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium et plastique
Longueur du produit	4.5 in [11.4 cm]
Largeur du produit	5.1 in [13.0 cm]
Hauteur du produit	2.4 in [62.0 mm]
Poids du produit	13.1 oz [370.0 g]

Informations d'emballage

Package Length	5.3 in [13.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	4.7 in [12.0 cm]
Poids brut	27.6 oz [782.0 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet Station d'accueil pour disques durs

Câble USB 3.0 de 1,2 m

Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP /
GB / EU / ANZ)

Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

