

## Base de Conexión eSATA USB 3.0 con UASP de 4 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas

ID del Producto: SDOCK4U33E



Conecte o intercambie simultáneamente hasta cuatro unidades en su ordenador de sobremesa o portátil, mediante un solo puerto eSATA o USB. Esta estación de conexión de 4 bahías ofrece capacidad para datos de gran volumen y rápidas transferencias de ficheros, compatible con SATA I, II y III (hasta 6Gbps).

Acceda a varias unidades con esta estación de conexión de cuatro bahías. Le permite ahorrar valioso tiempo cada día, gracias al acceso independiente a cuatro unidades de DD o SSD SATA de 2,5" o 3,5". Ideal para la recuperación de datos, creación de imágenes o copias de seguridad de las unidades, le permite acceder simultáneamente a cuatro unidades, en lugar de conectar cada unidad una a una.

Puede conectar la estación de conexión a través de eSATA o USB. Para un rápido rendimiento y transferencias de datos eficaces, cuando la estación de conexión se conecta a través de eSATA soporta las velocidades máximas de transferencia de SATA III: hasta 6Gbps. Para compatibilidad universal, la base de conexión se puede conectar a través de USB 3.0, con velocidades de transferencia de hasta 5Gbps, además de compatibilidad con UASP para mejor rendimiento.

Ideal para técnicos de informática o profesionales de negocios que necesiten verificar ficheros o hacer pruebas de diferentes unidades, ya que la base de conexión permite el intercambio en caliente de sus unidades. Su diseño estilo tostadora, con carga por la parte superior, así como los botones de expulsión, facilitan el uso de esta base de conexión y, por otro lado, sus 2 silenciosos ventiladores de enfriamiento contribuyen a disipar el calor a fin de mantener una temperatura óptima de funcionamiento.

Compatible con SATA I, II y III, así como unidades de gran capacidad (pruebas realizadas con unidades de hasta 6TB), esta estación de conexión es compatible con casi cualquier unidad SSD o DD SATA de 2,5" y 3,5".


Con un adaptador StarTech.com adecuado, también es compatible con las unidades de disco duro IDE,

mSATA y M.2 de 2,5" y 3,5": Unidades de disco duro IDE: Utilice el adaptador StarTech.com SAT2IDEADP Adaptador de disco duro SATA a IDE de 2,5 o 3,5 pulgadas para bases de conexión de DD Unidades mSATA: Utilice el adaptador StarTech.com SAT32MSAT257 Conversor adaptador SSD mSATA a SATA de 2,5 pulgadas Unidades M.2: Utilice el adaptador StarTech.com SAT32M225 Conversor adaptador SSD M.2 NGFF a SATA de 2,5 pulgadas

La base de conexión de 4 bahías funciona independientemente de un sistema operativo, lo cual garantiza una configuración rápida y sencilla. También tiene un diseño compacto que ocupa poco espacio, lo cual facilita integrarlo a su espacio de trabajo.

La base SDOCK4U33E está avalada por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Los desarrolladores de sistemas y especialistas en informática podrán disfrutar de un rápido acceso a las unidades a la hora de crear imágenes de las mismas
- Haga copias de seguridad rápidamente en una unidad externa para archivar
- Transfiera datos de una unidad a otra
- Los técnicos podrán, de forma sencilla, hacer pruebas o medir el rendimiento de varias unidades
- Permite la fácil copia de seguridad de datos y el desplazamiento de la unidad a una ubicación distante donde almacenarla de forma segura

## Características

- Acceda a hasta cuatro unidades SATA simultáneamente, a través de una sola estación de conexión
- Compatible con unidades de DD y SSD de 2,5" y 3,5"
- Conexión anfitrión USB 3.0 o eSATA de alta velocidad con multiplicador de puertos
- Compatible con SATA I, II y III (hasta 6Gbps)

- Diseño de carga por la parte superior con puertecillas y botones de expulsión para la unidad
- Compatibilidad con UASP para un rendimiento óptimo
- Dos ventiladores de 60mm
- Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x
- Soporta Plug and Play e Intercambio en Caliente (Hot-Swap)

---

#### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	Sí
Ventiladores	2 - 60 mm
Interfaz	USB 3.0 & eSATA
Cantidad de Unidades	4
Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Extraíble
Tipo de Rodamiento del Ventilador	Cojinete deslizante
ID del Conjunto de Chips	JMicron - JMS567 JMicron - JBM575

---

#### Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
Soporte para	Sí

Multiplicador de Puertos

Capacidad Máxima de la Unidad    Probada con discos duros de hasta 6TB

Soporta Hot Swap    Sí

MTBF    30000

Conector(es)

Conectores de la Unidad    4 - 22 pin SATA Data & Power Combo Receptacle

Conectores del Host    1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)

1 - Conector eSATA (7 pines, Datos)

Software

Compatibilidad OS    OS independent; No software or drivers required

Indicadores

Indicadores LED    4 - Alimentación

4 - Actividad

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido    Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada    100 - 240 AC

Corriente de Entrada    2.0A

Tensión de Salida    12V DC

Alimentación de Salida    6500mA

Tipo de Enchufe    4-pin DIN

Consumo de Energía    78

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa    5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Humedad HR 20% ~ 80%

---

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	11.2 in [28.5 cm]
Ancho del Producto	6.8 in [17.2 cm]
Altura del Producto	3.4 in [8.7 cm]
Peso del Producto	2.2 lb [1.0 kg]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	13.5 in [34.3 cm]
Ancho de la Caja	8.5 in [21.5 cm]
Altura de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.3 lb [2.4 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - estación de conexión de disco duro de 4 bahías
	1 - Adaptador Universal de Alimentación
	4 - cables de alimentación (NA/RU/UE/AU)
	1 - Cable USB A a B
	1 - Cable eSATA
	1 - guía rápida de instalación

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

