

Caja USB 3.0 robusta con UASP para disco duro o SSD SATA de 2,5 pulgadas

ID del Producto: S251BRU33



Esta resistente caja para unidades de disco ha redefinido la protección de datos para profesionales que se desplazan/viajan para trabajar. Su fabricación conforme a categoría militar protege la privacidad de sus datos de cualesquiera duras condiciones de trabajo. Ofrece toda clase de garantías para desafíos inesperados, gracias a la resistente caja con protección contra el agua, el polvo, las vibraciones y los golpes.

Mantenga sus datos seguros, incluso en situaciones repentinas de tormentas de polvo o de lluvia. La resistente caja garantiza protección contra el agua y el polvo, conforme a la categoría IP54.

La resistente caja para unidades de disco duro tiene un recubrimiento protector de silicona, diseñado para proteger su unidad de disco en caso de caídas, vibraciones y golpes inesperados o accidentales. Diseño conforme a la norma de categoría militar MIL-STD-810G y sometido a pruebas de caídas de hasta 4 metros. Las pruebas de caídas se llevaron a cabo con una unidad de disco de estado sólido dentro de la caja.

No importa el lugar al que se desplace, esta resistente caja para unidades de disco ofrece una protección fiable de los datos, tanto interna, como externa. La dura superficie exterior ofrece protección contra los golpes, mientras que el flexible recubrimiento de silicona resistente a los golpes envuelve toda la superficie de la caja para ofrecer aún más protección, ya que absorbe el impacto de golpes, caídas o manipulaciones accidentales. En su interior, una capa extra de silicona ofrece a las unidades más estabilidad.

Resulta fácil convertir su unidad de estado sólido o de disco duro SATA III (6 Gbps) de 2,5" en almacenamiento externo. Solo tiene que retirar el recubrimiento de silicona, abrir el cierre para insertar su unidad de 2,5" en la resistente caja y conectar el cable USB incluido al puerto USB del ordenador o concentrador. No se requieren tornillos ni herramientas.

Ahorre tiempo al trabajar fuera de la oficina, ya que puede almacenar y transferir contenido rápidamente. Mejorada con el protocolo UASP (protocolo SCSI con conexión USB), esta resistente caja tiene un rendimiento de velocidad de lectura hasta un 70% y de velocidad de escritura hasta un 40%

más rápido que las conexiones USB 3.0 convencionales, cuando se empareja con un controlador anfitrión equipado con UASP.

Compatible con UASP en Windows 8, Mac OSX (10.8 o superior) y Linux. En las pruebas realizadas, UASP obtuvo un rendimiento con una velocidad de lectura 70% más rápida y una velocidad de escritura 40% más rápida, en contraste con el rendimiento máximo de USB 3.0 convencional.

A la misma plena capacidad de rendimiento, las pruebas de UASP también muestran un 80% de reducción en los recursos necesarios de procesador.

Los resultados de las pruebas se obtuvieron al utilizar un sistema Ivy Bridge de Intel®, una caja de StarTech.com equipada con UASP, así como una unidad de estado sólido SATA III (6Gbps).

El modelo S251BRU33 está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Proteja sus datos cuando trabaje en condiciones ambientales extremas, gracias a esta solución de almacenamiento externo conforme a categoría militar: ideal para ordenadores de sobremesa, portátiles o netbooks
- Convierta una unidad de estado sólido o de disco duro SATA III (6Gbps) de 2,5" en almacenamiento externo USB
- Agregue almacenamiento adicional a cualquier sistema informático equipado con puerto USB
- Haga copias de seguridad de datos importantes en un dispositivo externo de almacenamiento
- Permite compartir ficheros grandes entre ordenadores en forma rápida y segura sin conexión a una red
- Reutilice su unidad SATA de 2,5" como una resistente unidad externa de disco duro

### Características

- Proteja sus datos incluso en condiciones ambientales extremas de trabajo
- La caja para unidades de disco ha sido fabricada conforme a la norma de categoría militar MIL-STD-810G, la cual garantiza una resistencia excepcional contra golpes
- Excepcional resistencia al agua y a las partículas de polvo, conforme a la categoría IP-54
- No se requieren herramientas para instalar o reemplazar la unidad de disco duro

- Rápido rendimiento de unidades USB 3.0 con UASP y SATA III (6Gbps)
- Funciona incluso a temperaturas extremas entre -40°C a 85°C

---


Hardware

Política de Garantía	2 Years
Interfaz	USB 3.0
Tipo de Bus	USB 3.0
Estándares Industriales	MIL-STD-810G, método 503.5 (choques térmicos) MIL-STD-810G, método 514.6 (vibraciones) MIL-STD-810G, método 516.6 (choques) MIL-STD-810G, método 507.5 (humedad) MIL-STD-810G, método 509.5 (salinidad) MIL-STD-810G, método 510.5 Procedimiento I (arena y polvo) MIL-STD-810G, método 508.6 (moho)
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Fijo
Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas	1
Altura(s) posible(s) de la unidad	7mm 9.5mm
ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1153E

---

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
---------------------------------------	--------



Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
TRIM Support	Sí
4Kn Support	Sí
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
Capacidad Máxima de la Unidad	Sometida a pruebas con unidades de hasta 2TB a 7200RPM
Soporta Hot Swap	Sí

---

#### Conector(es)

Conectores de la Unidad	Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host	USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed)

---

#### Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

---

#### Observaciones / Requisitos

Nota	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
------	--

---

#### Indicadores

Indicadores LED	Indicador LED de diagnóstico (Actividad / Encendido de la unidad)
-----------------	---

---

#### Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
---------------------------------	--------------------

---

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)



Humedad 20% ~ 95% RH (humedad relativa)

---

Características  
Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	4.1 in [10.3 cm]
Longitud del Producto	5.6 in [14.3 cm]
Ancho del Producto	4.4 in [11.2 cm]
Altura del Producto	1.1 in [29 mm]
Peso del Producto	9.4 oz [265 g]

---

Información de la  
Caja

Longitud de la Caja	7.2 in [18.3 cm]
Ancho de la Caja	5.5 in [13.9 cm]
Altura de la Caja	2.2 in [57 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	14.2 oz [402 g]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	Caja de alta resistencia USB 3.0 para discos duros de 2,5"
	Cable USB 3.0
	Protector de espuma para unidades de 7mm
	Manual de Instrucciones

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

