

Hot Swap Festplattenschacht für 2,5" SATA SSD / HDD - USB 3.1 (10Gbit/s) Gehäuse

Produkt-ID: S251BU31REM



Dieser Hot-Swap-Laufwerkschacht verwandelt Ihre 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder Ihr 2,5-Zoll-Solid-State-Laufwerk in ein Wechsellaufwerk, das Sie als normales externes USB-3.1-Gehäuse verwenden können.


Installieren Sie den SATA-Wechsellaufwerkschacht in einem beliebigen 3,5-Zoll- oder 5,25-Zoll-Laufwerkschacht auf der Vorderseite, um einen Hot-Swap-fähigen Wechselrahmen zu erhalten. Dadurch kann das Laufwerk einfach ein- und ausgebaut werden, ohne das Gehäuse zu öffnen, was das Erstellen von Backups, die zur Datenwiederherstellung und Archivierung entfernt werden können, vereinfacht.

Wenn Sie außerhalb des Büros auf Ihre Daten zugreifen müssen, können Sie das Gehäuse als Standardgehäuse mit USB 3.1 (10 Gbit/s) verwenden - eine leistungsstarke externe Speicherlösung, wenn Sie unterwegs auf Ihre Dateien zugreifen müssen.

Werfen Sie das Gehäuse einfach aus dem Schacht aus, um einen mobilen Datenspeicher zu erhalten. Durch das leichte und kompakte Design kann es einfach in der Laptoptasche oder im Koffer transportiert werden. Das Gehäuse wird mit einem Micro-USB-zu-USB-A- und einem Micro-USB-zu-USB-C-Kabel geliefert, sodass Sie es an Ihren Laptop anschließen und von überall auf Ihre Daten zugreifen können.

Um die Flexibilität noch weiter zu erhöhen, bietet StarTech.com das S251BU31REMD an, ein zusätzliches 2,5-Zoll-SATA-Laufwerksgehäuse für den S251BU31REM, sodass zwischen verschiedenen Gehäusen im Hauptcomputer gewechselt werden kann.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Fügen Sie einem Server oder einer Workstation einen Hot-Swap-Schacht hinzu, um eine herausnehmbare Backup-Lösung zu schaffen.
- Schalten Sie zwischen einem schnellen internen Speicher und tragbaren externen Speicher um
- Umgebungen, in denen Speicherlaufwerke regelmäßig ausgetauscht oder entfernt werden müssen

Merkmale

- Machen Sie Ihre 2,5-Zoll-SSD- und HDD-Laufwerke Hot-Swap-fähig.
- Einzigartiges Gehäusedesign bietet die Möglichkeit zur Verwendung als interner Wechselrahmen oder externes USB-3.1-Gehäuse
- Greifen Sie mit dem tragbaren USB-3.1-Laufwerksgehäuse (10 Gbit/s) offline auf Ihre Daten zu.
- Ein USB-C-zu-Micro-USB- und ein USB-A-zu-Micro-USB-Kabel für Kompatibilität mit USB-C- und USB-A-Laptop
- Kann in jedem Standard-3,5-Zoll- oder 5,25-Zoll-Laufwerkschacht auf der Vorderseite installiert werden
- Laufwerksauswurf auf Knopfdruck von der Vorderseite
- Hochwertiges, belüftetes Metallgehäuse bietet verbesserte Wärmeableitung
- Kompatibel mit SATA-Laufwerken Revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Unterstützt 2,5-Zoll-SATA-Festplatten (HDD) und Solid-State-Laufwerke (SSD)

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Schlüsselsperre Nein

Schnittstelle SATA

	USB 3.2 Gen 2
Bustyp	USB 3.2 Gen 2
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	2.5in
Laufwerktyp	SATA
Laufwerkinstallation	Entnehmbar
Unterstützte Laufwerkhöhe(n)	5mm
	7mm
	9.5mm
Chipset-ID	ASMedia - ASM1351

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	10Gbps
Typ und Rate	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
Max. Laufwerkskapazität	Currently tested with hard drives up to 2TB at 7200 RPM.
MTBF	100.000 Stunden

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Hostanschlüsse	1 - USB 3.2 USB Typ Micro-B (10 pin, Gen 2, 10 Gbit/s)
	1 - SATA (7-polig, Daten)

1 - SP4 (4-polig, Laufwerkstrom, klein)

Software

Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen

Verfügbarer 3,5- oder 5,25-Zoll-Einschub vorne

Verfügbarer, interner SATA-Datenanschluss

Verfügbarer interner SATA- oder LP4 Molex-Stromanschluss

Hinweis

Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.

Anzeiger

LED-Anzeiger

1 - Stromversorgung/Aktivität (Grün)

1 - Activity(Red)

Strom

Stromversorgung

USB-betrieben

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Lagertemperatur

-10°C to 65°C (14°F to 149°F)

Feuchtigkeit

Betriebsfeuchtigkeit: 10 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe

Schwarz

Gehäusetypp

Aluminium und Kunststoff

Max. Laufwerkhöhe	0.4 in [9.5 mm]
Produktlänge	6.1 in [15.5 cm]
Produktbreite	5.7 in [14.6 cm]
Produkthöhe	1.6 in [4.2 cm]
Produktgewicht	15.0 oz [426.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	9.5 in [24.1 cm]
Paketbreite	6.3 in [16.1 cm]
Pakethöhe	3.3 in [8.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.6 lb [0.7 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 2,5-Zoll-SATA-Gehäuse
	1 - 3,5-Zoll-Laufwerkschacht an der Vorderseite
	1 - 3,5-Zoll-auf-5,25-Zoll-Adapterhalterung für Schacht an der Vorderseite
	1 - SATA-Datenkabel
	1 - SATA-Stromkabel
	1 - Molex-Stromkabel
	1 - USB-C-zu-Micro-B-Kabel
	1 - USB-A-zu-Micro-B-Kabel
	1 - Hardware-Satz für Laufwerk-Montage
	4 - Montageschrauben für Laufwerkschacht
	4 - Montageschrauben für Halterung
	1 - Kurzanleitung

Garantieinformatio
nen

Warranty

2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.