

Cisco SFP-10GBASE-LR kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBASE-LR

Produkt-ID: SFP-10G-BX-D-60-ST



Der SFP-10G-BX-D-60-ST ist ein MSA-konformer Downstream Glasfaser SFP+-Transceiver, der mit SFP-10G-BX-U-60 von StarTech.com verbunden werden kann. Er wurde für den Einsatz mit 10GBASE-BX-kompatiblen MSA-Switches und -Routern entwickelt. Das SFP+-Transceiver-Modul unterstützt eine maximale Entfernung von bis zu 60 km und sorgt für zuverlässige 10 GbE-Konnektivität via Glasfaser-Verkabelung.

Technische Spezifikationen:

- Wellenlänge: 1330nmTx/1270nmRx
- Max. Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s
- Typ: Single Mode
- Anschlusstyp: LC Anschluss
- Max. Übertragungsentfernung: 60 km
- MTBF: 646.156.559 Stunden
- Stromverbrauch: < 1.0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Dieses SFP+-Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden.

StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- 100 % KOMPATIBEL MIT CISCO SFP-10G-BX-D-60: 10 Gigabit Ethernet BiDi Fiber Single Strand SFP+ funktioniert mit Cisco Switches wie ASR9000, ASR1000, NCS5500, C3850, NCS540 und anderen
- ERHÖHUNG DER BANDBREITE BEI VORHANDENER INFRASTRUKTUR: Dieses bidirektionale 10 Gigabit Ethernet WDM SFP+ Transceivermodul sendet und empfängt über einen einzigen Glasfaserkabelstrang
- TECHNISCHE DATEN: 10GBASE-BX | 10 Gbps | 10G Bi-Directional Downstream | Single Mode | LC | 1330nmTx/1270nmRx | Digital Diagnostic Monitoring (DDM) | Entfernungen bis zu 60 Km
- PROGRAMMIERT UND FÜR OEM HOST KOMPATIBILITÄT GETESTET: Kompatibel mit Cisco Routern und Switches; MSA Konform mit DDM Unterstützung meldet den Status des Transceivers an die meisten SNMP Netzwerk Management Tools
- DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS: Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieses SFP Modul lebenslang unterstützt (Lebensdauer des Moduls, nicht des Netzwerk Switches), einschließlich kostenloser 24/5 mehrsprachiger technischer Unterstützung

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Industrienormen	IEEE 802.3ae 10GBASE-BX

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	10.00 Gbps
Max. Übertragungsentfernung	60 km (37.3 mi)
Faseroptiktyp	Single Mode

	Wellenlänge	1330nmTx/1270nmRx
	Faseroptikbetriebsmodus	Vollduplex
	DDM	Ja
	Kompatible Netzwerke	10 Gbit/s
	MTBF	646,156,559 hours
	Stromverbrauch	< 1W
Physische Eigenschaften		
	Produktlänge	0.5 in [1.4 cm]
	Produktbreite	2.3 in [5.8 cm]
	Produkthöhe	0.5 in [1.3 cm]
	Produktgewicht	0.8 oz [24 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketlänge	4.5 in [11.4 cm]
	Paketbreite	3.6 in [9.2 cm]
	Pakethöhe	1.3 in [3.2 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	1.9 oz [54.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - SFP+-Transceiver
Garantieinformationen		
	Warranty	Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.