

Box Esterno per disco rigido SATA III da 3,5" USB 3.0 con ventola - SATA 6 Gbps e supporto UASP

ID prodotto: S3510BMU33B



Il box esterno per dischi rigidi SATA 3,5" S3510BMU33B consente di aggiungere un'archiviazione esterna al computer collegando un disco rigido da 3,5" a una porta USB 3.0 disponibile.

Ottimizzato con UASP (USB Attached SCSI Protocol), questo box esterno consente di sfruttare al meglio il disco rigido SATA III con prestazioni fino al 70% più veloci del normale USB 3.0 se abbinato a un controller host dotato di UASP. Per maggiori informazioni consultare i risultati dei nostri test su UASP riportati di seguito.

Il box esterno presenta un alloggiamento in alluminio con una ventola integrata che consente il costante funzionamento dell'unità a temperature ottimali. Inoltre, al fine di risparmiare prezioso spazio di lavoro, il box esterno presenta un design verticale che riduce al minimo l'ingombro facilitandone il posizionamento accanto al computer.

Grazie al supporto di SATA I/II/III e unità di capacità elevate (testate fino a 4 TB) questa enclosure HDD è compatibile praticamente con qualsiasi disco rigido SATA da 3,5" e aumenta notevolmente le capacità di archiviazione e backup del computer.

Al fine di garantire la compatibilità con il sistema informatico utilizzato, S3510BMU33B supporta tutti i principali sistemi operativi, tra cui: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux e Google Chrome OS™.

S3510BMU33B è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.


UASP è supportato da Windows 8, Mac OSX (10.8 o superiore) e Linux. Nei test UASP presenta prestazioni fino al 70% più rapide nella lettura e fino al 40% più rapide nella scrittura rispetto alle massime prestazioni di una USB 3.0 tradizionale.

Durante i test con lo stesso picco, UASP presenta inoltre una riduzione dell'80% delle risorse del

processore necessarie.

I risultati dei test sono stati ottenuti utilizzando un sistema Ivy Bridge Intel®, un box esterno StarTech.com dotato di UASP e un'unità a stato solido SATA III.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per creare una soluzione di archiviazione esterna rapida e portatile per laptop, netbook e computer desktop
- Per la condivisione di file di grandi dimensioni tra computer in maniera rapida e sicura senza ricorrere all'utilizzo di una rete
- Per il backup dei dati importanti in un dispositivo di archiviazione esterno
- Permette di recuperare dati da unità SATA meno recenti o di trasformare quelle inutilizzate in spazio di archiviazione esterno aggiuntivo
- Trasforma un disco rigido SATA III a elevata capacità in una soluzione di archiviazione esterna e portatile
- Per aggiungere capacità di archiviazione aggiuntiva a sistemi USB

Caratteristiche

- Supporto UASP per prestazioni ottimali
- Design verticale per un ingombro ridotto sulla scrivania
- Alloggiamento in alluminio con ventola integrata
- Compatibile con unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Compatibile con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/1,5 Mbps)

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	Sì
Ventole	1 - 80 mm
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Numero di unità	1
Dimensioni unità	3.5in
Tipo unità	SATA
Installazione unità	Fisso
Numero alloggiamenti interni da 3,5"	1
ID chipset	ASMedia - ASM1153E

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
4Kn Support	Sì
Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi fino a 4 TB 7200 RPM

Connettore/i

Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Connettori host	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Certificato Microsoft WHQL	Sì

Indicatori	Indicatori LED	1 - Indicatore LED di alimentazione/attività
Alimentazione	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	600ma
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	2 A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	M
	Consumo energetico	24
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Umidità	Umidità di funzionamento: 10% ~ 90% RH Umidità di conservazione: 5% ~ 95% RH
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Alluminio e plastica
	Lunghezza prodotto	7.1 in [18.0 cm]
	Larghezza prodotto	5.6 in [14.2 cm]
	Altezza prodotto	2.1 in [5.4 cm]
	Peso prodotto	20.1 oz [570 g]
Informazioni		

confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.5 in [24.2 cm]
Package Width	8.7 in [22 cm]
Package Height	3.3 in [84 mm]
Peso spedizione (confezione)	2.3 lb [1.0 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Box esterno HDD SATA 3,5" USB 3.0
	1 - Confezione di spaziatori in schiuma
	1 - Cavo USB 3.0
	1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.