

## SFP Compatible con Cisco SFP-25G-SR-S de Fibra Óptica LC Multimodo 25G SFP28 100m MSA - Transceptor de Fibra Óptica LC

ID del Producto: SFP-25G-SR-S-C-ST



Este transceptor de fibra óptica es el equivalente directo al SFP-25G-SR-S de Cisco para una conectividad de 25 Gbps de hasta 100 m a través de un cable de fibra multimodo (MMF) con terminación LC. El módulo óptico ha sido programado y probado para su perfecta integración con los conmutadores y enrutadores Cisco® para garantizar su compatibilidad y fiabilidad.

El SFP28 de 25 GbE destaca en tareas que requieren un gran ancho de banda, como la virtualización, las migraciones de datos eficientes, el almacenamiento de alto rendimiento, la informática de alto rendimiento (HPC), la preparación de una red para el futuro y la carga rápida de contenidos en línea.

- 25GBASE-SR SFP28
- Tasa de datos: 25Gbps
- Tipo de Fibra: Fibra Multimodo (MMF)
- Conector: LC
- Longitud de Onda: 850nm Tx/Rx
- Distancias: Hasta 100m (328ft)
- Soporta Monitorización de Diagnóstico Digital (DDM/DOM)

Este SFP compatible con MSA funciona con equipos de red fabricados por Cisco y equipos de red de fabricantes que aceptan módulos ópticos sin codificar.

La capacidad de corto alcance (SR) facilita conexiones in situ escalables y de baja latencia dentro de un centro de datos o subredes dentro de un edificio.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

## Características

- **TRANSECTOR COMPATIBLE CON CISCO:** Equivalente al módulo MMF Cisco® SFP-25G-SR-S - Programado y probado para garantizar una integración perfecta con los conmutadores y enruteadores Cisco® para ofrecer una conectividad 25G fiable hasta 100m
- **MAXIMIZE EL ANCHO DE BANDA:** Para tareas que requieren un gran ancho de banda, como migraciones de datos, transferencias a gran escala, almacenamiento de alto rendimiento, transmisión de contenidos sin interrupciones y cargas rápidas de contenidos en línea
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** 25GBASE-SR SFP28 - 25Gbps - Fibra multimodo - Conector LC - 850nm Tx/Rx - Distancias de hasta 100m - Soporta monitorización de diagnóstico digital (DDM/DOM)
- **COMPATIBLE CON SWITCHES CONFORME A MSA:** El transceptor de fibra óptica es compatible con modelos de switch de Ubiquiti®, D-Link®, Netgear®, Supermicro®, TP-Link®, y otras marcas que admiten módulos no codificados
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este transceptor óptico de 25 Gigabit está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

---

### Hardware

Política de Garantía      Lifetime

Compatible Brand      Cisco

Estándares Industriales IEEE 802.3cc 25GBASE-LR

---

### Rendimiento

Tasa de Transferencia      25,78 Gbps  
de Datos Máxima

Distancia Máxima de      100m [328ft]  
Transferencia

Tipo de Fibra	Monomodo
Longitud de Onda	850nm
Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
DDM	Sí
Redes Compatibles	25 Gbps
MTBF	4.020.594 Horas a 55°C (131°F)
Consumo de Energía	<1.2 W

---

**Conecotor(es)**

Conecotor A	1 - Ranura SFP 1 - 20-Pin SFP28
Conecotor B	1 - Dúplex de fibra óptica LC

---

**Requisitos Ambientales**

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Humedad	85% HR

---

**Características Físicas**

Longitud del Producto	2.2 in [5.6 cm]
Ancho del Producto	0.5 in [1.4 cm]
Altura del Producto	0.3 in [8.5 mm]
Peso del Producto	7.1 oz [200.0 g]

---

**Información de la Caja**

Longitud de la Caja	4.4 in [11.3 cm]
Ancho de la Caja	3.6 in [9.1 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [3.3 cm]

Peso (de la Caja) del 1.6 oz [46.0 g]  
Envío

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja 1 - Transceptor SFP+

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty De Por Vida

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

