

SFP SFP-25G-SR-S de Fibra Óptica LC Multimodo 25Gb SFP28 850nm 100m MSA - Transceptor de Fibra Óptica LC - con DDM/DOM

ID del Producto: SFP-25G-SR-S-M-ST



Transceptor de fibra óptica compatible con MSA con conectividad de 25 Gbps y hasta 100 m (328 pies) a través de cable de fibra multimodo (MMF) con terminación LC. El módulo óptico ha sido programado y probado para su perfecta integración con conmutadores y enruteadores compatibles con MSA para garantizar su compatibilidad y fiabilidad.

El SFP28 de 25 GbE destaca en tareas que requieren un gran ancho de banda, como la virtualización, las migraciones de datos eficientes, el almacenamiento de alto rendimiento, la informática de alto rendimiento (HPC), la preparación de una red para el futuro y la carga rápida de contenidos en línea.

- 25GBASE-SR SFP28
- Tasa de Datos: 25Gbps
- Tipo de Fibra: Fibra Multimodo (MMF)
- Conector: LC
- Longitud de Onda: 850nm Tx/Rx
- Distancias: Hasta 100m (328ft)
- Soporta Monitorización de Diagnóstico Digital (DDM/DOM)

Este SFP compatible con MSA funciona con equipos de red de fabricantes que aceptan módulos ópticos sin codificar.

La capacidad de corto alcance (SR) facilita conexiones in situ escalables y de baja latencia dentro de un centro de datos o subredes dentro de un edificio.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **TRANSECTOR COMPATIBLE CON MSA:** Este transceptor óptico ha sido programado y probado para garantizar una integración perfecta con conmutadores y enrutadores para ofrecer una conectividad 25G fiable de hasta 100m
- **MAXIMIZE EL ANCHO DE BANDA:** Para tareas que requieren un gran ancho de banda, como migraciones de datos, transferencias a gran escala, almacenamiento de alto rendimiento, transmisión de contenidos sin interrupciones y cargas rápidas de contenidos en línea
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** 25GBASE-SR SFP28 - 25Gbps - Fibra multimodo - Conector LC - 850nm Tx/Rx - Distancias de hasta 100m - Admite monitorización de diagnóstico digital (DDM/DOM)
- **COMPATIBLE CON SWITCHES CONFORME A MSA:** El transceptor de fibra óptica es compatible con modelos de switch de Ubiquiti®, D-Link®, Netgear®, Supermicro®, TP-Link®, y otras marcas que admiten módulos no codificados
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este transceptor óptico de 25 Gigabit está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant

Estándares Industriales IEEE 802.3by 25GBASE-SR

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima 25,78 Gbps

Distancia Máxima de Transferencia 100m [328ft]

Tipo de Fibra	Multimodo
Longitud de Onda	850nm
Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
DDM	Sí
Redes Compatibles	25 Gbps
MTBF	4.020.594 Horas a 55°C (131°F)
Consumo de Energía	<1.2 W

Conecotor(es)

Conecotor A	1 - Ranura SFP 1 - 20-Pin SFP28
Conecotor B	1 - Dúplex de fibra óptica LC

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Humedad	85% HR

Características Físicas

Longitud del Producto	2.2 in [5.6 cm]
Ancho del Producto	0.5 in [1.4 cm]
Altura del Producto	0.3 in [8.5 mm]
Peso del Producto	7.1 oz [200.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	4.5 in [11.4 cm]
Ancho de la Caja	3.6 in [9.1 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [3.3 cm]

Peso (de la Caja) del 1.5 oz [42.0 g]
Envío

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja 1 - Transceptor SFP+

Información Acerca
de la Garantía

Warranty De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

