

Adaptador de SSD SATA M.2 a SATA de 2,5" - Conversor de M.2 NGFF a SATA - de 7mm - Bracket de Marco Abierto - Adaptador para Disco Duro M.2

ID del Producto: SAT32M225



Permite aumentar considerablemente el rendimiento del sistema al incorporar la velocidad de una unidad M.2 SSD en cualquier aplicación de disco duro SATA de 2,5", mediante el adaptador M.2 SSD a SATA, modelo SAT32M225.

Se aprovecha todo el potencial de un controlador SATA III, mediante un disco M.2 SSD que evita los cuellos de botella en las transferencias de datos, gracias a velocidades de transferencia de hasta 6 Gbps. Los discos M.2 SSD también permiten ahorrar dinero, ya que reducen el consumo eléctrico, en contraste con las unidades convencionales de disco.

Ayuda a proteger el funcionamiento de una unidad, gracias al diseño de marco abierto, el cual maximiza la disipación del calor.

El modelo SAT32M225 está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

















Aplicaciones

- Una unidad M.2 (NGFF) no utilizada puede convertirse en una unidad convencional SATA de 2,5"
- Recuperación/copias de seguridad de los datos de una unidad M.2 (NGFF) mediante un ordenador con SATA estándar
- Acceso a unidades M.2 (NGFF) desde una fuente externa, como una caja de unidad SATA o una estación de conexión

Características

- AUMENTE EL RENDIMIENTO DEL SISTEMA: Añada la velocidad de una unidad SSD M2 en cualquier aplicación SATA de 2,5" con el adaptador SSD M2 a SATA de 2,5" El diseño abierto maximiza la disipación del calor para proteger la salud de su unidad
- COMPATIBILIDAD AMPLIA: Compatible con SSDs M2 de longitud completa y con otros tamaños, incluyendo: 2230, 2242, 2260 y 2280 NOTA: No es compatible con unidades SSD M.2 NVMe o AHCI PCI-Express
- MAYORES VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA: Reduzca cuellos de botella de la transferencia de datos con velocidades de transferencia de ficheros de hasta 6Gbps Temperatura de funcionamiento: -40°C a 85°C Admite SSD SATA M2 de llave B/M+B
- CONFIGURACIÓN SIN PROBLEMAS: Ofrece una configuración rápida y sencilla sin necesidad de instalar controladores Hardware de montaje incluido con el adaptador SSD a SATA M2 Admite bahías SATA de 2,5 pulgadas de 7 mm o de mayor altura
- LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: La elección de los profesionales de informática desde hace más de 30 años, este adaptador cumple con TAA y está respaldado por 2 años, incluyendo asistencia multilingüe gratuita 24/5

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Interfaz SATA

Cantidad de Unidades 1

Unidades Compatibles M.2 (SATA, B-Key, NGFF)

Instalación de la

Unidad

Fijo

Altura(s) posible(s) de 2230

la unidad



2242

2260

2280

Rendimiento

Tasa de Transferencia

de Datos Máxima

6 Gbps

Tipo y Velocidad

SATA III (6 Gbps)

RAID

No

Soporta Hot Swap

No

Especificaciones

Generales

No compatible con SSD AHCI PCI-Express o M.2 NVMe

Conector(es)

Conectores de la

Unidad

1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF)

Conectores del Host

1 - Combinación de alimentación y datos por SATA

(7+15 pines)

Software

Compatibilidad OS

OS independent; No software or drivers required

Requisitos de

Energía

Tensión de Entrada

5V DC / 12V DC

Tensión de Salida

5 DC

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Características

Físicas

Color Verde

Longitud del Producto 3.9 in [10.0 cm]

Ancho del Producto 2.8 in [7.0 cm]



	Peso del Producto	1.3 oz [36.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	6.9 in [17.5 cm]
	Ancho de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
	Altura de la Caja	1.3 in [3.3 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	3.9 oz [110.0 g]
Contenido de la		

0.3 in [0.7 cm]

Incluido en la Caja

Altura del Producto

 ${\bf 1}$ - Conversor de disco M.2 NGFF SSD a disco SATA SSD

de 2,5"

1 - Kit de Tornillos de Montaje

1 - Manual de instalación

Información Acerca de la Garantía

Warranty 2 Años

^{*} La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.