


Convertitore adattatore SSD NGFF M.2 a SATA 2,5"

ID prodotto: SAT32M225



Adattatore SAT32M225 SSD M.2 a SATA che integra la velocità di un'unità SSD M.2 nelle applicazioni con unità SATA da 2,5" per un aumento esponenziale delle prestazioni del Sistema.

L'unità SSD M.2 permette di utilizzare l'intero potenziale del controller SATA III riducendo i colli di bottiglia nei trasferimenti dei dati raggiungendo velocità massime di 6 Gbps. Le unità SSD M.2 permettono inoltre di risparmiare denaro riducendo il consumo di corrente rispetto ai normali dischi platter.

Consente di proteggere l'unità grazie al design a giorno che assicura la massima dissipazione del calore.

SAT32M225 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Trasforma un'unità M.2 (NGFF) inutilizzata in una normale unità a stato solido SATA da 2,5"
- Consente di recuperare o eseguire il backup dei dati da un'unità M.2 (NGFF) utilizzando un normale computer SATA
- Consente di accedere alle unità M.2 (NGFF) da una sorgente esterna, quali un box esterno o docking station per unità SATA

Caratteristiche

- Staffa di montaggio in acciaio a giorno
- Supporta alloggiamenti SATA 2,5" da 7 mm o superiore
- Supporta SSD M.2 con chiave B
- Supporto di SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Alloggiamento con fattore di forma SATA 2,5"
- Supporta le unità a stato solido SSD (2230, 2242, 2260, 2280) M.2 a lunghezza completa
- Non compatibile con le schede SSD M.2 NVMe o AHCI PCI Express

Prominence

Norme di garanzia	2 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com M.2 SATA NGFF SSD to 2.5in SATA Adapter Converter

Hardware

Interfaccia	SATA
Numero di unità	1
Tipo unità	M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Installazione unità	Fisso
Altezza delle unità supportate	2230
	2242
	2260
	2280

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	6 Gbps
Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
RAID	No



Funzionalità hot swap No

Specifiche generali Non compatibile con le schede SSD M.2 NVMe o AHCI PCI Express

Connettore/i

Connettori unità M.2 (SATA, B-Key, NGFF)

Connettori host Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)

Software

Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required

Ambientale

Temperatura d'esercizio -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto 3.9 in [100 mm]

Larghezza prodotto 2.8 in [70 mm]

Altezza prodotto 0.3 in [7 mm]

Peso prodotto 1.3 oz [36 g]

Informazioni confezione

Package Length 5.7 in [14.5 cm]

Package Width 6.9 in [17.5 cm]

Package Height 1.3 in [32 mm]

Peso spedizione (confezione) 3.6 oz [102 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione Convertitore SSD NGFF M.2 in un SSD SATA da 2,5"



Kit viti di fissaggio

Manuale di installazione

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

