

SFP+モジュール／MSA対応アンコード／10GBASE-BX準拠 BiDi光トランシーバ／1330nmTx 1270nmRx／DDM

製品ID: SFP10GBBXDST



StarTech.com製品SFP10GBBXUSTとペアで使用するMSA準拠ダウンストリームSFP+モジュール。10GBASE-BX対応のMSA準拠スイッチやルーターでの使用を前提に、設計／プログラミング／検証が行われた製品です。光ファイバケーブルで最大で10kmの距離に対応し、安定した10GbE接続を提供します。技術仕様

- ・ 波長: 1330nmTx/1270nmRx
- ・ 最大データ転送レート: 10Gbps
- ・ タイプ: シングルモード光ファイバ
- ・ 接続タイプ: LC接続
- ・ 最大転送距離: 10km
- ・ 電力消費: 1W以下
- ・ DDM: 対応

ホットスワップに対応し、ネットワークの中断を最小限に留めながら、シームレスなアップグレードと交換が可能なSFP+モジュールです。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ 故障または破損したSFP+モジュールを交換

- ・ネットワークをリモートセグメントに拡張

製品の特長

- ・10GBASE-BX対応のネットワークで安定した10GbE接続を提供
- ・全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール
- ・MSA (Multi-Source Agreement) 業界規格に準拠
- ・光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
- ・1W以下の低消費電力

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
対応ブランド	MSA準拠
WDM	あり
業界標準	IEEE 802.3ae 10GBASE-BX

性能

最大データ転送速度	10 Gbps
最大伝達距離	10 km
ファイバタイプ	シングル モード
波長	1330 nm (Tx) / 1270 nm (Rx)
ファイバ動作モード	全二重 (フルデュプレックス)
DDM	あり
互換性のあるネットワーク	10 Gbps
消費電力(W)	< 1 W

コネクタ

ローカルユニットコネクタ	1 - 光ファイバー LC 2芯
--------------	------------------

環境条件

動作温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)
保存温度	-40° C to 85° C (-40° F to 185° F)
湿度	5~95% RH

物理的特徴

色	シルバー
---	------

製品縦	58.4 mm [2.3 in]
製品横	1.4 cm [0.5 in]
製品高さ	1.3 cm [0.5 in]
製品重量	24.0 g [0.8 oz]

パッケージ情報

パッケージ縦	11.4 cm [4.5 in]
パッケージ横	9.4 cm [3.7 in]
パッケージ高さ	30.0 mm [1.2 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	52.0 g [1.8 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – SFP+ トランシーバー
---------	------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。