

Base Conexión Estación Docking Duplicador Clonador Discos Duros 2,5 y 3,5" SATA eSATA USB

ID del Producto: SATDOCK22RE




El Dock Duplicador Autónomo USB y eSATA, SATDOCK22RE actúa como duplicador para clonar un disco duro existente sin necesidad de utilizar un ordenador host, o como dock para disco duro externo conectado a un ordenador.

Como duplicador de discos duros, este dispositivo puede crear un clon exacto desde un disco duro a otro, incluyendo información del sector de partición y de arranque a una velocidad de 72MB/segundo – asegura integridad y confiabilidad a operaciones sensibles, como lo es el proceso de recuperación de datos.

Como dock de discos duros externos, el duplicador/dock soporta instalación plug-and-play y se puede conectar al ordenador host a través de una conexión USB 2.0 o eSATA y proporcionar velocidades de transferencia de datos desde los discos duros al ordenador de hasta 480Mbps o 3Gbps, respectivamente. Se pueden utilizar unidades de gran capacidad (probado con discos de 3,5" de hasta 4TB y de 2,5" 1TB por bahía) para ampliar significativamente las funciones de almacenamiento/copia de seguridad del ordenador.

Al no tener que instalar los discos duros en un gabinete o en un sistema de bandeja, la configuración es muy simple – una solución perfecta para cuando necesita extraer e insertar varios discos. Asimismo, el hecho de que este dispositivo no requiera de ningún tipo de controlador ni de software para su instalación lo convierte en una solución de almacenamiento conveniente y versátil. Las ventajas que ofrece esta estación de acoplamiento se pueden ampliar con el adaptador de disco duro SATA a IDE (SAT2IDEADP) posibilitando el uso de un disco IDE de 2,5 o 3,5 pulgadas en una ranura del dock para disco duro SATA.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite duplicar/clonar un sector del disco para crear una réplica exacta del disco fuente en otro.
- Permite crear copias de seguridad idénticas – ideal para situaciones en que la integridad de los datos es crucial, como en el caso de recuperación de datos y aplicaciones forenses.
- Para técnicos que necesitan acceder a los discos duros y realizar copias de seguridad/recuperar información o que deben intercambiar discos frecuentemente.
- Permite acceder a la información rápidamente desde un disco, sin necesidad de instalarlo en el interior del equipo o en un gabinete para disco duro.

Características

- Copiado Autónomo de Sector por Sector incluyendo el HPA
- Barra de progreso LED para indicar el estado del proceso de duplicación
- Botón conmutador para cambiar entre los modos Duplicación y Estación de Acoplamiento
- Botones de expulsión de disco duro visibles para cada unidad
- Interfaz eSATA de alta velocidad – con tasas de transferencia de hasta 3Gbps
- Soporta unidades de discos duros (HDD) o unidades de estado sólido (SDD) de factor de forma de 2,5 o 3,5 pulgadas
- Soporta discos duros SATA (SATA 150/300) revisión 1.0/2.0 con capacidad de hasta 2,0TB
- Interfaz USB 2.0 de alta velocidad – con tasas de transferencia de hasta 480 Mbps
- Factor de forma compacto ideal para escritorio
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap

Hardware

Política de Garantía 2 Years

	Interfaz	USB 2.0 & eSATA
	Cantidad de Unidades	2
	Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
	Unidades Compatibles	SATA
	ID del Conjunto de Chips	JMicron - JMB352U
Rendimiento	Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
		SATA II (3 Gbps)
	Capacidad Máxima de la Unidad	Hasta el momento ha sido probado con discos duros de hasta 4TB de 5400 RPM por bahía (8TB total) y con discos duros 2,5" de 1TB de 5400 RPM (2TB total)
	Índice de Inserción	15,000 cycles
Conector(es)	Conectores de la Unidad	2 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
	Conectores del Host	1 - eSATA (7 pines, datos)
		1 - USB B (4 pines)
Software	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos	Nota	Para la duplicación, la unidad de destino debe tener una capacidad igual o mayor que la unidad de origen.
		<p>Si la fuente de la unidad contiene una partición EISA (Extended Industry Standard Architecture) es necesario extraer dicha partición antes de comenzar el proceso de duplicación.<p>La operación eSATA con dos discos duros instalados requiere un controlador de host eSATA con soporte para Multiplicador de Puertos.
Indicadores	Indicadores LED	2 - Estado de la Unidad (Azul - unidad detectada, Rojo -

unidad no detectada, Rojo Intermitente - Actividad)

1 - Indicador de Encendido (Azul)

1 - Barra de Progreso (Azul)

1 - Indicador de Modo (Azul - JBOD, Rojo - Duplicación)

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	110V-240V AC
Tensión de Salida	12/5V DC
Alimentación de Salida	3A
Consumo de Energía	36

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Humedad	HR 8~90%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	5.8 in [14.7 cm]
Ancho del Producto	5.2 in [13.2 cm]
Altura del Producto	2.8 in [7 cm]
Peso del Producto	19.3 oz [547 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
----------------------	---

Longitud de la Caja	7.3 in [18.5 cm]
Ancho de la Caja	4.7 in [12 cm]
Altura de la Caja	8.3 in [21 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.8 lb [0.8 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Dock duplicador SATDOCK22RE
	1 - Cable USB B a A
	1 - Cable eSATA M/M
	3 - Cable de Alimentación (NA/GB/EU)
	1 - Adaptador de Alimentación Universal
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.