

Duplicador y Borrador de Discos Duros de 2 Bahías - Clonador Copiador Autónomo de Discos Duros SATA - Docking Station USB 3.0 a SATA - Duplicador y Sanitizador SATA

ID del Producto: SATDOCK2REU3



La base de duplicación y borrado USB 3.0 SATDOCK2REU3 le permite conectar sus discos duros o SSD SATA de 2,5 y 3,5 pulgadas a través de un USB 3.0 de alta velocidad, con la posibilidad de intercambiar las unidades según sea necesario. El dock también funciona como duplicador y borrador de unidades independiente - una solución eficiente y versátil para la gestión de unidades externas.

Con la duplicación independiente de discos duros Sector a Sector con barra de progreso LED incorporada, y la compatibilidad con la sobreescritura de 2 discos en una sola pasada, la SATDOCK2REU3 es una solución integral de fácil uso para cualquier aplicación que requiera duplicar o borrar discos duros.

Con soporte para discos SATA I/II/III, y discos de gran capacidad (probados hasta 4TB) esta estación de acoplamiento HDD/SSD es compatible con prácticamente cualquier disco duro SATA, y aumenta en gran medida las capacidades de almacenamiento/respaldo de su ordenador.

Amplíe aún más el valor de esta estación de acoplamiento para discos duros con la adición de nuestro Adaptador de disco duro SATA a IDE (SAT2IDEADP), que permite insertar fácilmente cualquier disco duro de 2,5 o 3,5 pulg. IDE en una base de disco duro SATA.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Administradores de sistema que necesitan rápido acceso a unidades de disco duro para duplicación
- Almacenamiento de datos
- Ideal para técnicos que deben probar o comparar diferentes unidades de discos duros y necesitan intercambiarlos entre sí
- De gran utilidad para investigadores forenses que requieren duplicar/clonar un sector del disco para crear una réplica exacta del disco fuente en otro.
- Profesionales que requieren realizar copias de seguridad donde la integridad de los datos es de vital importancia, como en el caso de recuperación de datos
- Clonación de discos duros que contienen particiones ocultas que algunos programas de duplicación de discos omiten
- Administradores de sistema que desean borrar/eliminar rápidamente una unidad para prepararla para su uso en otras aplicaciones
- Especialistas en la recuperación de datos que requieren acceso rápido a unidades de disco duro para recuperar sus datos

Características

- **DUPLICA Y BORRA UNIDADES SATA:** Cuenta con clonación de unidades sector por sector de forma autónoma o con borrado mediante sobrescritura en una sola pasada - Acople sus unidades SATA de 2,5/3,5" para acceder rápidamente a sus ficheros a través de USB
- **COMPATIBILIDAD DE LOS DISCOS:** SATA I/II/III de 2,5/3,5" y discos SSD de cualquier capacidad | 4Kn | Independiente del sistema operativo | Incluye un cable USB-A de 0,9 m y un adaptador de corriente universal | El adaptador IDE (SAT2IDEADP) se vende por separado
- **MODOS DE DUPLICACIÓN:** La clonación sector por sector independiente de hasta 11 GB/min realiza la copia de todo el disco - El disco de destino debe ser igual o mayor que el disco de origen - Sobrescritura en una sola pasada NIST SP 800-88 Rev 1 (claro)
- **ESPECIFICACIONES:** Duplicador y borrador de discos duros de 2 bahías | SATA I/II/III | Funcionamiento autónomo o conexión de host USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | Diseño sin herramientas ni bandejas | Carga superior y botones de expulsión | LEDs multifunción
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñado y construido para los profesionales de informática. Este duplicador de discos duros está respaldado por 2 años, incluyendo

asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	No
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Cantidad de Unidades	2
Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Extraíble
ID del Conjunto de Chips	Prolific - PL2775

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	3Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
4Kn Support	Sí
Tipo y Velocidad	SATA II (3 Gbps)
Duplication Modes	Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed	11GBpm
Modos de borrado	1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
Capacidad Máxima de la Unidad	Actualmente se ha sometido a pruebas de discos duros de hasta 4 TB de 3,5" a 7200 RPM y discos duros de 1 TB de 2,5" a 7200 RPM

Conector(es)

Conectores de la Unidad	2 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host	1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)

Software	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos	Nota	La unidad de destino debe ser del mismo tamaño o mayor que la unidad de origen
Indicadores	Indicadores LED	1 - Enlace / 25% 1 - Alimentación / 50% 1 - HDD1 / 75% 1 - HDD2 / 100%
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	1.2A
	Tensión de Salida	12V DC
	Alimentación de Salida	3000mA
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	M
	Consumo de Energía	36
Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	0°C to 85°C (32°F to 185°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 95°C (14°F to 203°F)
	Humedad	5-90%
Características Físicas		

Color	Negro
Longitud del Producto	5.0 in [12.8 cm]
Ancho del Producto	4.1 in [10.3 cm]
Altura del Producto	2.4 in [6.2 cm]
Peso del Producto	15.0 oz [424.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.7 in [19.6 cm]
Ancho de la Caja	6.6 in [16.8 cm]
Altura de la Caja	4.9 in [12.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.0 lb [0.9 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Dock para Disco Duro
	1 - Cable USB 3.0
	1 - Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países
	1 - Manual del Usuario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.