

Docking station per disco rigido eSATA USB 2.0 a SATA per HDD 2,5"/3,5" a 4 alloggiamenti

ID prodotto: SATDOCK4U2E



La docking station per disco rigido eSATA e USB 2.0 a SATA a 4 alloggiamenti SATDOCK4U2E è una soluzione di archiviazione conveniente, che permette di risparmiare tempo per dischi rigidi (HDD) SATA e unità a stato solido (SSD) da 2,5" e 3,5", che offre una connessione rapida ed efficiente di massimo 4 unità SATA (testate fino a 4 TB per unità da 3,5" e fino a 1 TB per unità da 2,5" per alloggiamento) a un computer host tramite connessione singola.

I dischi rigidi SATA possono essere abbinati e connessi tramite due connessioni USB 2.0 host (velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps) oppure connessi individualmente tramite una connessione eSATA dedicata (fino a 3 Gbps), in modo da poter gestire una singola docking station da più computer, al fine di accedere a dischi specifici. Tutti i quattro dischi possono essere connessi anche a un unico computer tramite più cavi con larghezza di banda dedicata.

La docking station per dischi rigidi SATA USB 2.0 prevede anche doppie ventole integrate di 60 mm a velocità variabile che possono essere regolate manualmente per mantenere ciascuna unità funzionante a basse temperature, a seconda dei dischi e dell'ambiente operativo, oppure del tutto spente. È possibile raddoppiare il valore di questa docking station per disco rigido utilizzando l'adattatore per disco rigido SATA a IDE (SAT2IDEADP), con cui è possibile utilizzare qualsiasi disco rigido IDE 2,5" o 3,5" in uno slot dock per dischi rigidi SATA.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Per creare un hub di dischi rigidi locale e centralizzato per più computer contemporaneamente
- Per gli utenti che desiderano utilizzare un dock per dischi rigidi su più computer, senza dover scambiare i cavi
- Per i tecnici IT che devono passare rapidamente da un disco SATA all'altro con regolarità
- Per system builder che devono creare immagini di unità in modo rapido o copiare dati su diversi dischi contemporaneamente
- Per i tecnici che necessitano di accedere a un massimo di 4 unità differenti da un'unica postazione di lavoro

Caratteristiche

- Alloggiamento di massimo quattro unità SATA contemporaneamente su un'unica docking station
- Interfacce host multiple e indipendenti per ciascuna unità
- Ventole di raffreddamento doppie da 60 mm montate al di sotto delle unità con controlli per variarne la velocità (incluso spegnimento)
- Supporta dischi rigidi (HDD) e unità a stato solido (SSD) con fattori di forma sia 2,5" che 3,5"
- Interfaccia host USB 2.0 doppia a elevata velocità, con supporto per velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
- Quattro interfacce host eSATA a elevata velocità, con supporto per velocità di trasferimento fino a 3 Gbps
- Pulsanti di espulsione brevettati per ciascun disco
- Pulsanti di accensione indipendenti per ciascuna unità
- Spazio extra facilmente accessibile tra ciascuna unità
- Quattro ampi, stabili piedini antiscivolo adeguati al piano del tavolo
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
- Compatibile con unità SATA revisione 1/2/3

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	Sì
Ventole	2 - 60 mm
Interfaccia	USB 2.0 & eSATA
Numero di unità	4
Dimensioni unità	2.5in / 3.5in
Tipo unità	SATA
ID chipset	Initio - INIC-1610

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Supporto UASP	No
Tipo e velocità	SATA II (3 Gbps)
Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi da 3,5" fino a 4 TB 5400 RPM per alloggiamento (16 TB totali) e dischi rigidi da 2,5" 1 TB 5400 RPM (4 TB totali)
Cicli di inserimento	15, 000 cycles

Connettore/i

Connettori unità	4 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Connettori host	4 - eSATA (7 pin, dati) 2 - USB B (4 pin)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows 2000/ XP (32/64-bit)/ Server 2003 (32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8 (32/64-bit), Mac OS 10.4/ 10.5/ 10.6/ 10.7/ 10.8, Linux
-------------------------------------	--

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e	Almeno una porta USB o eSATA
------------------------	------------------------------

cavi

Indicatori

Indicatori LED	4 - Attività (rosso)
	4 - Alimentazione (blu)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	110V-240V AC
Corrente ingresso	2500mA
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	6.5A
Tipo presa	DIN

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità	8%~90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	11.4 in [29.0 cm]
Larghezza prodotto	6.8 in [17.3 cm]
Altezza prodotto	3.7 in [9.5 cm]
Peso prodotto	2.2 lb [1.0 kg]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	13.4 in [34 cm]
----------------------	-----------------

Package Width 6.6 in [16.8 cm]

Package Height 8.4 in [21.3 cm]

Peso spedizione (confezione) 4.9 lb [2.2 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione

1 - Docking station per HDD a 4 alloggiamenti

2 - Cavo USB 2.0

4 - Cavo eSATA

3 - Cavo di alimentazione (NA/UK/EU)

1 - Adattatore di alimentazione universale

1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.