

Módulo SFP+ Compatible con Cisco SFP-10G-ER - Transceptor de Fibra Óptica 10GBASE-ER - SFP10GERST

ID del Producto: SFP10GERST



El modelo SFP10GERST es un módulo transceptor por fibra óptica compatible con el modelo SFP-10G-ER de Cisco, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca Cisco®. Ofrece conectividad confiable a 10GbE a través de cableado de fibra, para redes compatibles con 10GBASE-ER, a una distancia máxima de hasta 40km.

Especificaciones técnicas:

- Longitud de onda: 1550nm
- Máxima tasa de transferencia de datos: 10Gbps
- Tipo: Fibra óptica monomodo
- Tipo de conexión: Conector LC
- Distancia máxima de transferencia: 40km
- MTBF: 1.293.340 horas
- Consumo energético: Menos de 1,6 vatios
- DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): Sí

Este módulo SFP+ por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Todos los módulos transceptores SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de por vida y soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de módulos

SFP, así como cables de conexión directa con módulos SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la confiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red confiable.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Reemplazo de módulos SFP+ defectuosos o averiados en enrutadores o conmutadores Cisco
- Expanda su red a segmentos remotos

Características

- Compatibilidad garantizada al 100% con el modelo SFP-10G-ER de Cisco
- Los módulos SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida.
- Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica
- Bajo consumo eléctrico de menos de 1,6W

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Estándares Industriales	IEEE 802.3ae 10GBASE-ER

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps
Distancia Máxima de Transferencia	40 km (24.8 mi)
Tipo de Fibra	Monomodo

	Longitud de Onda	1550nm
	Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
	DDM	Sí
	Redes Compatibles	10 Gbps
	MTBF	1.293.340 horas
	Consumo de Energía	< 1.6 W
Conector(es)	Conectores de la Unidad Local	1 - Dúplex de fibra óptica LC
Observaciones / Requisitos	Nota	Para uso con equipos de red de 10 Gigabit por fibra óptica y conversores de medios
Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Humedad	HR 5~95%
Características Físicas	Color	Plata
	Longitud del Producto	2.3 in [58.4 mm]
	Ancho del Producto	0.5 in [1.4 cm]
	Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
	Peso del Producto	0.8 oz [23.0 g]
Información de la Caja	Longitud de la Caja	4.6 in [11.7 cm]

Ancho de la Caja 3.7 in [9.3 cm]

Altura de la Caja 1.4 in [3.5 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 1.9 oz [54.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Transceptor SFP+

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.